



PARTS NUMBER	STUD	Hφ	INS. DIA
171519 -1	5 mm	5.26	2.66 ~ 5.08
171519 -2	5 mm	5.26	3.81 ~ 5.84

単位: 純 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE. PRINT

©1973 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1973 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) COPPER 電気銅					
仕上 (FINISH) ANNEAL, TIN PLATING 焼鈍 電気錫メッキ				日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
適合電線断面積 (WIRE RANGE) 2.63 ~ 6.64 mm <sup>2</sup> (AWG 12-10)				分類 (CLASS) 丸型 RING	
被覆外径 (INSULATION DIA.) 表参照 mm (-4 IN)				型式 (TYPE) PLASTI-GRID プラスティックリッパ	
一般公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1°		尺度 (SCALE) 4-1		LOC SIZE 番号 (NO) J A C-171519	
DR. S. Yokoyama 3/14/73 CHK. Y. Doiama 3/13/73		DE. T. Suzuki 3/14/73 APP. J. Ito 3/16/73		名称 (NAME) 丸型端子 WIRE TERMINAL ASSEMBLY	