




REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A2	REVISED PER ECN-24-292426	07NOV2024	TS	EI

AS SHOWN:1903289-1



スケール 2:1



注記


- 1. 適合チューブ`Ø 4(外径Ø 4、内径Ø 2.5)
- 2. 使用流体: 空気
- 3. 最高使用圧力: 0.8MPa

NOTE

- 1. Applicable TUBEØ 4(OutsideDiameterØ 4, InsideDiameterØ 2.5)
- 2. Use Fluid:Air
- 3. Max Pressure:0.8MPa

1	ポリエステル樹脂 POLYESTER RESIN	プラスチックリング PLASTIC RING	2
1	ポリアセタール樹脂 POM	メスコンタクト FEMALE CONTACT	1
-1	材質 仕上げ MATERIAL FINISH	名 称 NAME	ITEM NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.Sakamoto	10NOV2006	 TE Connectivity	
		CHK D.Mitsugi	10NOV2006		
		APVD D.Mitsugi	10NOV2006		
		PRODUCT SPEC 108-78406			
		APPLICATION SPEC -		NAME FEMALE CONTACT ASSY(DIA4TUBE) FEMALE CONTACT ASSY(DIA4TUBE) PNEUMATIC CONNECTOR	
		WEIGHT -		SIZE A3	CAGE CODE 00779
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C-1903289	RESTRICTED TO -
				SCALE 5:1	SHEET 1 OF 1
				REV A2	

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
mm			
		0 PLC	±0.3
		1 PLC	±
		2 PLC	±1°
		3 PLC	±
		4 PLC	±
MATERIAL		FINISH	
-		-	
material_2		finish_spec_2	