






-1, -2; AS SHOWN

NUMBER 1318095




METRIC

PRINT DIST 単位: 概 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



- 注記
- 1 材料: 熱可塑性ポリエステル樹脂
色: 黒
 - 2 使用端子: 175194, 175195 または 175196
使用端子 (バラ): 175216, 175217 または 175218
 - 3 製品規格: 108-5349
 - 4 認定評価報告書: 501-5013

- NOTES
- 1 MATERIAL: GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER.
COLOR: BLACK
 - 2 CONT. FOR THIS CONN.: 175194, 175195 AND 175196.
CONTACT L/P: 175216, 175217 AND 175218.
 - 3 PRODUCT SPEC: 108-5349
 - 4 QUALIFICATION TEST REPORT: 501-5013



Copyright ©1998 年 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1998 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 kawasaki, Japan					
適合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)				被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ				名称 (NAME) DYNAMIC (D-3500) REC. HSG. 6POS.					
材料 (MATERIAL) (SEE NOTE) 注記参照				仕上 (FINISH)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°					
O RELEASED FJ00-1298-98 MH NM 9/24 '98				DR. 18 SEP 98 DE. 18 SEP 98 M. HIGO M. HIGO				LOC 番号 (No.) B J 1318095		尺度 (SCALE) 2-1		REV. 0 SHEET 1 OF 1	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				CHK. 24 SEP 98 APP. J. Hasegawa									

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 面