







Coupe B-B



Coupe A-A



(A) Calibre de contrôle de l'encliquetage (E)
Matière: 45 NCD17, 56 HRC



(B) Calibre de contrôle du jeu de guidage maxi (NEP)
Matière: 45 NCD17 56 HRC

Ref RNUR	Ref PRONER	Couleurs
7 703 197 497	1 - 84 111	Transparent
7 703 197 498	1 - 84 111.02	Noir
7 703 197 499	1 - 84 111.03	Rouge
7 703 197 500	1 - 84 111.04	Bleu
7 703 197 501	1 - 84 111.05	Jaune
7 703 197 505	1 - 84 111.06	Gris
7 703 197 502	1 - 84 111.08	Vert
	1 - 84 111.09	Marron
7 703 197 503	1 - 84 111.10	Lilas
7 703 197 504	1 - 84 111.12	Orange

MODE DE CONTROLE : Pied à coulisse, microscope, calibres.

NOTICE DE CONTROLE

- Au pied à coulisse:**
Contrôler les cotes figurant sur le dessin du connecteur.
- Avec les calibres:**
Contrôle de l'encliquetage (E)
Introduire le calibre dans le connecteur, pousser jusqu'à ce que l'on vienne en butée sur la pente à 45°, exercer une légère traction sur le calibre pour vérifier sa prise avec l'ergot d'encliquetage. Utiliser l'anneau pour l'extraire.

Contrôle du jeu de guidage maxi (NEP)

Essayer d'introduire le calibre dans l'alvéole dans un sens puis dans l'autre et en aucun cas la face X du calibre ne doit dépasser de la face Y du connecteur.

Fi clip/alvéole < 20N

Conforme au C.d.C 36.05.049 ind 02/1908
Toutes cotes figurant sur ce plan non respectées sur un lot fera l'objet d'un refus par rapport au contrat qualité commercial.

- Ce plan de contrôle étant un extrait du plan fabrication, on fera référence pour tout litige au plan fabrication.

- Ce plan ne prend en compte que les cotes MSP (suivi statistique selon Norme DQ RNUR)

- Conditionnement : Carton GALIA N°9
20000 pièces
2 sacs de 10000 pièces

PRONER COMATEL P/N	Tyco Electronics P/N
P8010184111	0-1544481-1
P801018411102	0-1544481-2
P801018411103	0-1544481-3
P801018411106	0-1544481-4

Note B.E. / D.O. note		Français		Ind.	
Indice de modification du plan fournisseur		Numéro		Sur plan numéro	
Supplier's drawing modification index		On the drawing number		Ind.	
Note B.E. / D.O. note		English		Ind.	
Mass / Weight		0,00034 g		Ind.	
C.T.		Service		Ind.	
WAH		60606		Ind.	
Utilisateurs		Règlement		Ind.	
Users		Regulation		Ind.	
		7703 197 497		Ind.	
		Numéro du visa / Visa number		Ind.	
		RENAULT		Ind.	

Modifications	Vérifié	Dessiné	Date	Indice
Mise à jour plan + calibre	100	G.T.	26.03.88	A
Mise en conformité plan	100	"	27.04.88	B
Mise à jour	100	"	14.11.88	C
Modifié par anti bruit (DM 4.6134) et calibres de contrôle de jeu de guidage maxi et conditionnement	100	"	28.06.90	D
Modif du conditionnement 25000 → 10000 pièces et 10000 → 10000 par sacs	100	P.C.	14.06.91	E
Ajoute couleur marron	100	P.C.	10.10.94	F
Mise à jour norme 36 05 019 ind 02/1908 - Ajouter Fi < 20N - Ajouter cartouche RENAULT	100	Ph.D	06.09.94	F-1
	100	H.Vn	18.02.99	F-2

Observation:		Norme:	
Pièce	Désignation: Porte-clip unitaire 5 mm	Code Matière	PA 66
Ensemble	Référence: 84 111	Code	111
Désignation: 84 111		Affectation:	
Référence:		Tolérance générale	±0,2 ±2
		Dessiné	G.T.
		Vérifié	10
PRONER B.P. 31 - 93161 Noisy-le-Grand cedex		Ech.	A1
(1) 43.03.66.89		N° C	1304
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation.		Date: 18.11.87	