


番号 (NUMBER)
C-170136



- 注)
 △ 170136-1 の 逆巻キリール
 2. 製品規格番号 108-5058

△ 170136-2	170137-1	0.25t 錫めき 滑り青銅	171236-1
170136-1	170137-1	0.25t "	171236-1
型番	ばら状端子型番	材料及び仕上	嵌合相手 型番

©1972 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1972 BY AMP (Japan), Ltd ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY) REFERENCE ONLY	
材料 (MATERIAL) 表参照				TRADE MARK	
仕上 (FINISH) 表参照				日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
B REDRAW W/CHANGE S.O. 2/6/78		抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.5~0.2 mm ² (AWG#20-24)		分類 (CLASS) #	
O, ECN J5-3524 R.Y. 2/8 1/29/78		被覆外径 (INSULATION DIA) 1.2~1.8 mm (0.47-0.71 IN)		型式 (TYPE) #	
O RELEASED (P.DWG) (REV. 0) 2/9 1/23/78		一般公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1°		尺度 (SCALE) 8-1	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		LOC SIZE 番号 (NO)		REV	
DR 変更 (REVISION RECORD) DE		名称 (NAME)		J A C-170136 B	
CHK		1.47φ P.C.ボード ティスノネク トリセフタリ		APP	

単位: 概 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST 1/5