



注 1. 使用時の適用回転トルクの値 12kg-cm 最大

(-1: 類似 NO. 202644-3)

7-3		7-2		7-1		-3		9		-		TABLE 1	
PART NO													
1	-	-	-	-	-	1.8	7.2	BRASS, Ni PLATED	JACK-SCREW BODY	③			
-	1	-	-	-	-	2.6	26.0	BRASS, Ni PLATED	JACK-SCREW BODY	③			
-	-	1	-	-	-	3.65	7.2	BRASS, Ni PLATED	JACK-SCREW BODY	③			
-	-	-	1	-	-	1.8	7.2	BRASS, TIN PLATED	JACK-SCREW BODY	③			
-	-	-	-	-	-	2.6	26.0	BRASS, TIN PLATED	JACK-SCREW BODY	③			
-	-	-	-	-	1	3.65	7.2	BRASS, TIN PLATED	JACK-SCREW BODY	③			
1	1	1	1	1	-	-	-	STAINLESS STEEL ORGANIC COATING	JACK-SCREW PIN	②			
1	1	1	1	1	-	-	-	STAINLESS STEEL ORGANIC COATING	JACK-SCREW TIP	①			
QTY		"A"		"B"		MATERIAL&FINISH		NAME		ITEM			

G	REVISED PER ECR-17-004338	C.L	N.Y	20APR17
F	REVISED	T.N	N.Y	16APR 2013
E	ADDED-3 ECR J82-6768	H.D	H.D	19/5/82
D	ADDED-2 (P-DWG)	J.A	J.D	16/7/78
C	ECN J6-3956	J.A	J.D	10/10/76
B2	ADDED NOTE 1	H.S	J.D	24/1/75
B1	202644-3 WAS 202644-2 P-DWG REV. 01/1/74	J.A	J.D	1/1/74
A	REVISED (REV. 0)	J.A	J.D	1/1/74
B	REVISED (REV. 0)	J.R	J.D	1/1/74
O1	REVISED (REV. 0)	J.R	J.D	1/1/74
H	REVISED PER ECR-18-009061	E.S	N.Y	14JUN18
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

C-170995	
独立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)	
記事 (DESCRIPTION)	

© COPYRIGHT 2012 BY Tyco Electronics Japan G.K.

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

TE Connectivity

材料 (MATERIAL) 上参照

仕上 (FINISH) 上参照

DR. M. Kobayashi 7/9/79

CHK. M. Iwatake 9/30/79

DE. M. Iwatake 9/30/79

APP. M. Iwatake 9/30/79

配合電線断面積 (WIRE RANGE) mm² (AWG)

被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)

一般公差 (TOLERANCE) ±0.4 EXCEPT AS NOTED ±1.0

尺度 (SCALE) 2-1

分組 (CLASS) #

型式 (TYPE) #

LOC J B C-170995

SIZE #

番号 (NO) #

REV. H

名称 (NAME) 可動ジャックスフリース (H)

単位: 英 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT