





LOC	DIST	REVISIONS							
AI	-	AENDERUNGEN							
		DESCRIPTION					DATE	DWN	APVD
		BESCHREIBUNG							
PROJECT NR.:		B121313	B1	ITEM 7 AND 8 UPDATE MATERIAL			18SEP2009	AL	AW
			B2	BOM: INSTR. SHEET ADDED			06JUN2011	KS	AW
			B3	NOTE 3 AND 4 ADDED			28JUN2011	KS	AW
	I								





SECTION A-A
SCHNITT A-A



-1, -2, -3 AS SHOWN
-1, -2, -3 WIE GEZEICHNET




SECTION A-A
SCHNITT A-A




-4, -5, -6 AS SHOWN
-4, -5, -6 WIE GEZEICHNET


- 1 ITEM 7 CAN ALSO BE PINCH RING WITH SEAL ASSY
 - 2 PACKAGING UNIT: 100 PCS.
 - 3 FOR CABLE DIAMETER 6.3mm UP TO 6.8mm
 - 4 CONNECTOR PREASSEMBLED, CABLE SCREW JOINT
SCREWED WITH 2 TURNS ON PIN HOUSING
 - 1 POS. 7 KANN AUCH BAUGRUPPE KLEMMKORB MIT DICHTUNG SEIN
 - 2 VERPACKUNGSEINHEIT: 100 STÜCK
 - 3 FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 6.3mm BIS 6.8mm
 - 4 STECKVERBINDER VORASSEMBLIERT, KABELVERSCHRAUBUNG
MIT 2 UMDREHUNGEN AUF STIFTGEHÄUSE AUFGESCHRAUBT



PLUS CODING
PLUS-KODIERUNG



MINUS CODING
MINUS-KODIERUNG



NEUTRAL CODING
NEUTRAL-KODIERUNG

1987286-6	1987286-5	1987286-4	1987286-3	1987286-2	1987286-1	PART-NO. BESTELL-NR.			
1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	9	INSTRUCTION SHEET VERARBEITUNGSANWEISUNG	-	-
1	1	1	1	1	1	8	CABLE SCREW JOINT KABELVERSCHRAUBUNG	BLACK SCHWARZ	PC PC
1	1	1	1	1	1	7	PINCH RING SEAL KLEMMKORB DICHTUNG	 BLACK SCHWARZ	PA/MVQ PA/MVQ
1	-	-	-	-	-	6	PIN-HOUSING, CLOSE LEAD., NEUTRAL STIFTGEHÄUSE, GESCHLOSSENEN FÜHRUNG, NEUTRAL	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	1	-	-	-	-	5	PIN-HOUSING, CLOSE LEAD., MINUS STIFTGEHÄUSE, GESCHLOSSENEN FÜHRUNG, MINUS	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	-	1	-	-	-	4	PIN-HOUSING, CLOSE LEAD., PLUS STIFTGEHÄUSE, GESCHLOSSENEN FÜHRUNG, PLUS	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	-	-	1	-	-	3	PIN-HOUSING, OPEN LEAD., NEUTRAL STIFTGEHÄUSE, OFFENE FÜHRUNG, NEUTRAL	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	-	-	-	1	-	2	PIN-HOUSING, OPEN LEAD., MINUS STIFTGEHÄUSE, OFFENE FÜHRUNG, MINUS	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	-	-	-	-	1	1	PIN-HOUSING, OPEN LEAD., PLUS STIFTGEHÄUSE, OFFENE FÜHRUNG, PLUS	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
PIECES STÜCK						ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
								COLOUR/FARBE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AM INCORPORATED KONTROLLIERT. KONTROLLIERENDE, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT ÜBERN, SIND VERPFLICHTET, DEN JEWELIGEN LEISTUNGSSTAND HINZULEGENDE VERÄNDERUNGEN DIES AUF ANZEIGEN.		DWN 10JAN2008 L.PESCH 10JAN2008 CHK H. SCHERER 10JAN2008		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENEHREINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEIN TOLERANZEN		NAME APVD M. SCHAARSCHMIDT PIN HOUSING, ASSY STIFTGEHÄUSE, ASSY -	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-94205 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ 114-18952	
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		SIZE	RESTRICTED TO NUR FÜR
-		-		CAGE CODE A2 00779 DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1987286	-
-		WEIGHT GEWICHT		-	
-		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	
-		SCALE		REV	
-		1:1		B3	