

7x 6

A

7x 6

A-A

5:1

Step 2

PN 0-2141630-1
EXPLODE VIEW

PN 0-2141630-1
AS SHOWN

1:1

NOTES
Bemerkungen

1

IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING
Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich

2

DELIVERY CONDITION: SECONDARY LOCK IN FINAL POSITION
Lieferzustand: Kontaktsicherung in Endraststellung

3

DELIVERY CONDITION: CABLE ASSY CONTACTS IN FINAL POS.
CABLE LOOP HOOKED IN
Lieferzustand: Beide Kontakte in Endraststellung, Leitungsschlaufe eingehaengt

4

BURR MAX. 0.2
Grat max. 0.2 zulaessig

5

BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND CORRUGATED SHIPPING BOX
Verpackung: Schuetztgut in Beutel und Versandkarton

6

IDENTIFICATION FOR CONTACT CAVITY
Kammerbezeichnung

0-2141630-1	B	2POS.MCON-1.2. REC HSG.ASSY	1	2. LOCK	PA6-(GF+GB)30	35%	RED/ rot	3
			1	CABLE ASSY 1 POS. MCON 1.2. HV-INTERLOCK	-	-	-	2
			1	5POS. AMP MCP 6.3/4.8K. REC HSG	PA66-GF30	20%	BLACK/ schwarz	1
TE-ASSY-NO.	REV	DESCRIPTION	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	MAX. REGRIND ALLOWED	COLOR	ITEM Pos.
COMPONENT								

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
[mm]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± DIN ISO
1 PLC ± 2768-mK
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

MATERIAL

-

-

-

DWN 030CT2013
Maithreya K.P.
CHK 20DEC2013
F. Wittrock
APVD 20DEC2013
A. Ketteler

PRODUCT SPEC
108-94235
APPLICATION SPEC
114-94114

WEIGHT
10.2g

Customer Drawing

NAME

RECEPTACLE HSG. ASSY, HV CONNECTOR
Kontaktgehaeuse Baugruppe, HV Stecker

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C=2141630

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
1 OF 1

REV
B1

TE Connectivity

1471-9 (3/13)