


**SIMEL products**

Notice de mise en œuvre  
Installation instructions  
Instrucciones de montaje

**PA. EA. EAD. EAT.**

Matériel d'ancrage pour réseaux tendus sur supports  
Anchoring clamp for LV insulated network (neutral messenger)  
Conjunto de anclaje para redes aéreas aisladas de BT



FR	<b>1</b> - Fixer la console sur le support avec 2 feuilards de 20 x 0,7 mm ou 2 boulons de 14 ou 16 mm.	<b>2</b> - Placer la pince d'ancrage sur le neutre porteur puis repousser les clavettes pour serrage du câble.	<b>3</b> - Accrocher la pince d'ancrage sur la console (type EA.).	<b>4</b> - Accrocher la 2 <sup>e</sup> pince d'ancrage sur la console (type EAD.).
EN	<b>1</b> - Fix the bracket to the pole with either 2 stainless steel straps 20 mm x 0,7 mm or 2 bolts dia 14 or 16 mm.	<b>2</b> - Position the clamp on the neutral messenger by opening the plastic wedges and pushing the wedges.	<b>3</b> - Attach the dead end clamp to the bracket (single anchoring) using the steel link.	<b>4</b> - Attach the second dead end clamp to the bracket (double anchoring).
ESP	<b>1</b> - Fijar la consola mediante 2 flejes de 20 x 0,7 mm, o mediante 2 pernos roscados de M14 à M16.	<b>2</b> - Situar la pinza de anclaje sobre el cable neutro, abriendo primero las cuñas plásticas para introducir el cable y posteriormente empujándolas en sentido inverso.	<b>3</b> - Enganchar en la consola el latiguillo de la pinza de anclaje : anclaje simple.	<b>4</b> - Enganchar en la consola el latiguillo de la 2 <sup>e</sup> pinza de anclaje : anclaje doble.