

## BAV-C5-EM

Art.-Nr.: 605124-000

### Abzweigmuffe, Leermuffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat  
mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen  
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV (1,2) kV}$

Durchgang: 4 x 35 bis 4 x 150 mm<sup>2</sup>

Abzweig: 4 x 10 bis 4 x 70 mm<sup>2</sup>

Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluß

Heißvergußgeeignet

