

EKM-2050FH-2D1-5S/S
Art.Nr.: CS0556-000 (JOR-88544)



Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SKFH (für Montage im Freien - Handbereich)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: N, L1, L2, <L3>, PE

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 1 Stück Stopfbuchse PG 13,5, 1 Stück Würgenippel geschlossen

Zwei Leuchtenanschlusleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum
Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

