


# Кабельная арматура

Каталог 2014

**Raychem**  
from TE Connectivity


## Соединительные муфты для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 6, 10 и 20 кВ



Кабель с общим экраном



Кабель с экраном для каждой жилы



L, D – см. таблицу

### Кабель

Здесь представлены муфты для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 6, 10 и 20 кВ.

Например: АСБ, ААБУ, АСБУ, СБ2л, АСБ2лГ, СБ, АСБГ, N(A)КВА, N(A)KLEY.

### Конструкция

#### Кабели с общим экраном

На бумажную изоляцию жил устанавливаются термоусаживаемые маслостойкие трубки. Корешок разделки кабеля заполняется специальной мастичной лентой желтого цвета, выравнивающей напряженность электрического поля и обладающей маслостойкостью. Жилы кабелей соединяются болтовыми соединителями, входящими в комплект муфты. Соединители покрываются мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля. Изоляция жил восстанавливается термоусаживаемыми трубками с клеем. Пространство между и вокруг жил

заполняется термоплавкой мастикой, полностью совместимой с бумажной изоляцией кабеля. Термоусаживаемая трубка усаживается на область соединения и герметизирует металлические оболочки кабелей, при этом мастика размягчается, заполняет внутреннее пространство муфты и вытесняет воздух. Непаянная система заземления и металлическая сетка восстанавливают металлическую оболочку и армируют муфту. Наружная термоусаживаемая трубка обеспечивает дополнительную герметизацию и защиту муфты.

#### Кабели с экраном для каждой жилы

Бумажная изоляция жил полностью закрывается термоусаживаемыми маслостойкими трубками. Затем на жилы от области корешка до окончания экрана устанавливаются проводящие трубки. Корешок разделки заполняется полупроводящей, маслостойкой желтой мастикой и герметизируется электропроводящей термоусаживаемой перчаткой с клеем. Таким образом,

кабель с бумажной изоляцией трансформируется в кабель с пластмассовой изоляцией. На окончание проводящих трубок и поверх соединителей накладывается желтая мастика заполнения пустот. Термоусаживаемая трубка выравнивания напряженности электрического поля усаживается на область соединения каждой жилы. Поверх нее усаживается трехслойная эластомерная трубка, обеспечивающая необходимую толщину изоляции и экранирующий слой. Медная сетка оборачивается вокруг области соединения, восстанавливая металлический экран. Металлическая оболочка и броня соединяются с помощью непаянной системы заземления. Броня и оболочка восстанавливаются металлической сеткой. Наружная термоусаживаемая трубка обеспечивает дополнительную герметизацию и защиту муфты. Конструкция позволяет перекрещивать жилы при перефазировке. В комплект муфты типа GUSJ входят болтовые соединители.

## Соединительные муфты для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 6, 10 и 20 кВ

### Соединительные муфты с болтовыми соединителями

#### Соединительные муфты для кабелей с поясной изоляцией на напряжение 6, 10 и 20 кВ

| Номинальное напряжение<br>$U_0/U$ (кВ) | Сечение жилы<br>(мм <sup>2</sup> ) | Обозначение для заказа | Размеры (мм) |     |
|--|------------------------------------|------------------------|--------------|-----|
|  |                                    |                        | L            | D   |
| 3,5/6                                  | 35– 50                             | GUSJ-12/ 35- 50        | 1050         | 90  |
|  | 70–120                             | GUSJ-12/ 70-120        | 1250         | 120 |
|  | 150–240                            | GUSJ-12/150-240        | 1250         | 140 |
| 6/10                                   | 25– 50                             | GUSJ-12/ 35- 50        | 1050         | 90  |
|  | 70–120                             | GUSJ-12/ 70-120        | 1250         | 120 |
|  | 150–240                            | GUSJ-12/150-240        | 1250         | 140 |
| 12/20                                  | 70–150                             | GUSJ-24/ 70-150-3SB    | 1800         | 130 |
|  | 120–240                            | GUSJ-24/120-240-3SB    | 1800         | 150 |

Муфты для других напряжений, сечений и типов кабелей могут быть заказаны по запросу.