

HMY-701-EM

Art.-Nr.: 407812-000

Abzweigmuffe, Leermuffe

in Schraubtechnik, aus grauem, schlagfestem Polypropylen
mit Zugentlastungsschellen

Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 kV (1,2) kV

Durchgang: 4 x 150 bis 4 x 240 mm²

Abzweig: 4 x 70 bis 4 x 150 mm²

mit Kittschnur

Heißvergußgeeignet

