

MM-7-3D490

Art.-Nr.: D84708-000

Abzweigmuffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polypropylen
mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 kV (1,2) kV

Durchgang: 4 x 95 bis 4 x 240 mm²

Abzweig: 4 x 35 bis 4 x 150 mm²

mit Vergußmasse RAPID 3010 im Doppelkammerbeutel (4,9 l)

