

**MM-7-GD490**

**Art.-Nr.: E35138-000**

**Abzweigmuffe**

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polypropylen  
mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen  
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV} (1,2) \text{ kV}$

Durchgang: 4 x 95 bis 4 x 240 mm<sup>2</sup>

Abzweig: 4 x 35 bis 4 x 150 mm<sup>2</sup>

mit Vergußmasse GUROFLEX im Doppelkammerbeutel (4,9 l)  
mit Set Butylband

