

**MMY-450-GD375**

**Art.-Nr.: 602578-000**

**Abzweigmuffe**

in Schraubtechnik, aus grauem, schlagfestem Polypropylen  
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV (1,2) kV}$

Durchgang: 4 x 95 bis 4 x 185 mm<sup>2</sup>

Abzweig: 4 x 50 bis 4 x 95 mm<sup>2</sup>

mit Vergußmasse GUROFLEX im Doppelkammerbeutel (3,75 l)

mit Polsterband

mit Set- Butylband

