

PXE-SU1-43BD

Art.-Nr.: F56283-000

Verbindungs-muffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat
mit Distanzhalter

Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 kV (1,2) kV

Durchgang: 3/5 x 1,5 bis 4 x 4 / 5 x 2,5 mm²

mit Vergußmasse Rapid 4300 im Doppelkammerbeutel (0,2 l)

