

**PXE-SU6-GD**  
**Art.-Nr.: CY4549-000**

**Verbindungs-muffe**

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat  
mit Distanzhalter

Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0$  ( $U_m$ ) = 0,6/1,0 kV (1,2) kV

Durchgang: 4/5 x 25 bis 4 x 95 (150) mm<sup>2</sup>

mit Vergußmasse GUROFLEX im Doppelkammerbeutel (1,7 l)

