



# 产品认证证书

证书编号: CQC16002142754

发证日期: 2024年03月07日  
有效期至: 2029年03月06日

委托人名称 泰科电子(深圳)有限公司  
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

制造商名称 泰科电子(深圳)有限公司  
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

生产企业名称 泰科电子(深圳)有限公司  
及生产地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

产品名称和系列、规格、型号 继电器  
T92 系列 触点负载: 常开型: 30A 277VAC/30VDC; 转换型: 30A 277VAC/30VDC(常开)、3A 277VAC/30VDC(常闭); 常开型: 30A 250VAC(X 触点系列); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、22VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、120VDC; 功率: 2.7W; 电气寿命: 20000 周期(277VAC), 10000 周期(30VDC), 100000 周期(30A 250VAC/X 触点系列); 机械寿命: 200000 周期; 环境温度: -40°C ~ 85°C, -40°C ~ 25°C(X 触点系列); RTII、RTIII 系列描述见附件

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年06月15日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





# 产品认证证书

证书编号: CQC16002142754

发证日期: 2024年03月07日  
有效期至: 2029年03月06日

委托人名称 泰科电子(深圳)有限公司  
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

制造商名称 泰科电子(深圳)有限公司  
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

生产企业名称 泰科电子(深圳)有限公司  
及生产地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

产品名称和系列、规格、型号 继电器  
T92 系列 触点负载: 常开型: 30A 277VAC/30VDC; 转换型: 30A 277VAC/30VDC(常开)、3A 277VAC/30VDC(常闭); 常开型: 30A 250VAC(X 触点系列); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、22VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、120VDC; 功率: 2.7W; 电气寿命: 20000 周期(277VAC), 10000 周期(30VDC), 100000 周期(30A 250VAC/X 触点系列); 机械寿命: 200000 周期; 环境温度: -40°C ~ 85°C, -40°C ~ 25°C(X 触点系列); RTII、RTIII 系列描述见附件

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年06月15日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





# 产品认证证书

附录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC16002142754

纸号:

型号命名方法:

T92	*	*	*	*	*	*****
代码: 6 位数字或字母代码 (产品上可不标示出来)						
线圈电压: 5:5VDC; 6:6VDC; 9:9VDC; 12:12VDC; 18:18VDC; 22:22VDC; 24:24VDC; 36:36VDC; 48:48VDC; 110:110VDC; 120:120VDC						
触点材质: 2: AgCdO; 4: AgSnO X: AgNi(可动触点)+AgSnOInO(固定触点)						
安装方式: 1: PCB 安装, 插接端子; 2: 经由凸缘面板安装, 250**0.32"快接端子; 3: 经由凸缘面板安装, 187**0.32"为线圈快接端子, 250"为触点快接端子; 4: 经由凸缘面板安装, 187**0.20"为线圈快接端子, 250"为触点快接端子; 5: 经由凸缘面板安装, M4 螺丝端子, 仅适用于外壳类型为 P 及触点结构为 7 的结构						
线圈类型: D: 直流线圈;						
触点结构: 7: 双刀单掷-常开型; 11: 双刀双掷-转换型						
外壳类型: P: 外壳带气孔不密封; S: 外壳气孔密封						
产品基本型号: T92						

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

# 中国质量认证中心认证标志使用批准书

## Permission of Using China Quality Certification Centre Certification Mark

No.2019-18670

兹批准以下企业使用相应认证标志，批准范围仅为以下证书涵盖内容，批复图案中无关此证书的内容不在批准范围内，请获证企业遵照相关法律法规执行。如所涉及的认证证书失效，则本批准书同时失效。

WE HEREBY AUTHORIZE THE FOLLOWING ORGANIZATION TO USE RELEVANT CERTIFICATION MARK. IT IS ONLY THE AREAS COVERED BY FOLLOWING CERTIFICATE ARE AUTHORIZED. THE IRRELEVANT CONTENT OF THE APPROVED DESIGNS CAN NOT BE AUTHORIZED. THE CERTIFIED ORGANIZATIONS SHOULD BE SUBJECT TO THE RELEVANT LAWS AND REGULATIONS. IF THE RELEVANT CERTIFICATE EXPIRES, THE APPROVAL AUTOMATICALLY EXPIRES.

**企业名称/ORGANIZATION NAME:** 泰科电子(深圳)有限公司

**证书编号:**

CQC09002030496, CQC16002142753, CQC16002142754, CQC03001008772

**标志类型:** CQC 通用

**标志制作形式:** 印刷, 模压, 模制, 丝印, 激光打印

**标志设计图须严格遵守《CQC 标志管理办法》**

The drawing of CQC mark must comply with Management Rules for CQC Mark

**发证日期/APPLICATION DATE:** 2019-08-14



主任:  
President

陆梅

Lu Mei



**中国质量认证中心**  
**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

中国·北京·南四环西路188号9区 100070  
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China  
<http://www.cqc.com.cn>