



产品认证证书

证书编号: CQC16002142754

发证日期: 2024年03月07日
有效期至: 2029年03月06日

委托人名称 泰科电子(深圳)有限公司
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

制造商名称 泰科电子(深圳)有限公司
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

生产企业名称 泰科电子(深圳)有限公司
及生产地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

产品名称和系列、规格、型号 继电器
T92 系列 触点负载: 常开型: 30A 277VAC/30VDC; 转换型: 30A 277VAC/30VDC(常开)、3A 277VAC/30VDC(常闭); 常开型: 30A 250VAC(X 触点系列); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、22VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、120VDC; 1.7W; 电气寿命: 20000 周期(277VAC), 10000 周期(30VDC), 100000 周期(30A 250VAC/X 触点系列); 机械寿命: 200000 周期; 环境温度: -40°C ~ 85°C, -40°C ~ 25°C(X 触点系列); RTII、RTIII 系列描述见附件

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年06月15日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





产品认证证书

证书编号: CQC16002142754

发证日期: 2024年03月07日
有效期至: 2029年03月06日

委托人名称 泰科电子(深圳)有限公司
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

制造商名称 泰科电子(深圳)有限公司
及注册地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

生产企业名称 泰科电子(深圳)有限公司
及生产地址 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

产品名称和系列、规格、型号 继电器
T92 系列 触点负载: 常开型: 30A 277VAC/30VDC; 转换型: 30A 277VAC/30VDC(常开)、3A 277VAC/30VDC(常闭); 常开型: 30A 250VAC(X 触点系列); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、22VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、120VDC; 1.7W; 电气寿命: 20000 周期(277VAC), 10000 周期(30VDC), 100000 周期(30A 250VAC/X 触点系列); 机械寿命: 200000 周期; 环境温度: -40°C ~ 85°C, -40°C ~ 25°C(X 触点系列); RTII、RTIII 系列描述见附件

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年06月15日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC16002142754

纸 号:

型号命名方法:

T92	*	*	*	*	**	*****
代码: 6 位数字或字母代码 (产品上可不表示出来)						
线圈电压: 5:5VDC; 6:6VDC; 9:9VDC; 12:12VDC; 18:18VDC; 22:22VDC; 24:24VDC; 36:36VDC; 48:48VDC; 110:110VDC; 120:120VDC						
触点材质: 2: AgCdO; 4: AgSnO						
X: AgNi(可动触点)+AgSnOInO(固定触点)						
安装方式: 1: PCB 安装, 焊接端子; 2: 经由凸缘面板安装, 250**0.32"快接端子; 3: 经由凸缘面板安装, 187**0.32"为线圈快接端子, 250"为触点快接端子; 4: 经由凸缘面板安装, 187**0.20"为线圈快接端子, 250"为触点快接端子; 5: 经由凸缘面板安装, M4 螺丝端子, 仅适用于外壳类型为 P 及触点结构为 7 的结构						
线圈类型: D: 直流线圈;						
触点结构: 7: 双刀单掷-常开型; 11: 双刀双掷-转换型						
外壳类型: P: 外壳带气孔不密封; S: 外壳气孔密封						
产品基本型号: T92						

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE