





SECT
断面 A-APCB PATTERN LAYOUT (REFERENCE)
参考基板レイアウト

注記

1. 材料

ハウジング: 高熱性樹脂 (UL94V-0) 黒

コンタクト: 銅合金 (THK=0.2mm) はんだめっき

ソルダーペグ: 銅合金 (THK=0.2mm) はんだめっき

2. はんだ付タイン及び、ソルダーペグのはんだ付面の平坦度は0.1mm MAX.



NOTES:

1. MATERIAL

HOUSING : HIGH HEAT RESISTANT THERMOPLASTIC
(UL94V-0) BLACK.CONTACT : COPPER ALLOY (THK=0.2mm),
TIN-LEAD PLATED.SOLDER PEG: COPPER ALLOY (THK=0.2mm),
TIN-LEAD PLATED.

2. TINE & SOLDER PEG COPLANARITY: 0.1mm MAX.

0.19	11.0	10.0	13.0	14.4	21	2-1123734-1
0.16	8.5	7.5	10.5	11.9	16	1-1123734-6
WEIGHT (g)	D	C	B	A	Pos	PART NUMBER
DIMENSIONS						

FPC DIMENSIONS
適合FPC寸法THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.DIMENSIONS:
単位: ㎜TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:一般公差
10 > : ±0.2
30 > : ±0.25
100 > : ±0.3
ANGLE : ±3°MATERIAL
材料SEE NOTE
注記参照FINISH
仕上SEE NOTE
注記参照

DWN W.C. CHAO 11MAY'98

CHK J. Taniguchi 11MAY'98

APVD S. Kobayashi 12MAY'98

PRODUCT SPEC

108-5600

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT SEE TABLE 表参照

CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE
ワイヤ範囲INSULATION DIA
絶縁外径

AMP

日本イー・エム・ピー株式会社
Kawasaki, JapanNAME
名称0.5mm PITCH FPC CONNECTOR
NON-ZIF, HEIGHT 1.2mm, SMT

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

1123734

RESTRICTED TO

A3

00779

C=

1123734

SCALE
尺度

NON

SHEET

1 OF 1

REV 0