






OBSOLETE

POS 極数	PLUG HOUSING PART NO プラグハウジング 型番
24	1318917

		TERMINAL NO 端子番号	APPLICABLE WIRE RANGE (FEMALE) 適用電線 (メス)
SIGNAL 025	TIN	I123343-1	AVSS/AVSSH 0.3-0.5mm ²
	SELECTIVE GOLD	I123343-2	CAVS/CAVUS 0.22-0.5mm ²

プリント基板板厚 (mm) THICKNESS OF PCB (mm)	1.2	1.6
固定用ねじ着下長さ (mm) NOMINAL LENGTH OF SCREW (mm)	5	6

1. 取付け面ハウジングは TABLE - 1 参照
プラグハウジングアッセンブリア(PN 1318917)と
支障なく嵌合すること
2. 取付け取付け
JIS B1115, B1122タッピングねじ
など之類 呼び径 3, 長さ: TABLE - 3 参照
3. ねじ締め付トルク: 0.392N・m 最大



 面から6mmの位置で測定
 取付け説明書 NO: 411-5928
 両面両方は TABLE - 2 参照


 コンタクト仕上確認記号; 表参照



 面から2mmの位置で測定




 図面番号: FIG.1 参照


 試作の数量でされている


 ID MARK, PART NUMBERを表示。

4805 (3/11)

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-	-		SEE SHEET 1	-	-	-



CAP ASSEMBLY & PLUG ASSEMBLY ENGAGEMENT VIEW
キャップアッセンブリ&プラグアッセンブリ嵌合図

OBSOLETE
OBSOLETE

-	6.0	Ø 2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 24	1~24	PBT GF15	NATURAL	1-6318853-2
△ 12	6.0	Ø 2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN x 24 (BRIGHT)	—//—	PBT GF15	NATURAL	3-1318853-5
SEE DWG 3-1318853-3											3-1318853-3
1	6.0	Ø 2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24	PRE-TIN x 24		—//—	PBT GF15	BLACK	3-1318853-1
△ 9	5.6	Ø 2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 24	1~24	SPS GF17	NATURAL	2-1318853-7
△ 11	5.6	Ø 2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 4 SELECTIVE-TIN(BRIGHT) x 20	3~6	SPS GF17	NATURAL	2-1318853-4
△ 10	4.5	Ø 2.63	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 12	1, 4, 7, 10~13 16, 19, 22~24	SPS GF17	NATURAL	2-1318853-1
8	5.1	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 12	1, 4, 7, 10~13 16, 19, 22~24	PBT GF15	BLACK	2-1318853-0
8	5.1	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	12	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 12	1, 4, 7, 10~13 16, 19, 22~24	PBT GF15	NATURAL	1-1318853-0
△ 9	5.6	Ø 2.63	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 24	1~24	SPS GF17	NATURAL	1-1318853-8
63	6.0	Ø 2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 24	1~24	PBT GF15	BLACK	6318853-5
63	6.0	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 24	1~24	PBT GF15	BLACK	6318853-4
62	6.0	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	24	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 4 SELECTIVE-TIN(BRIGHT) x 20	3~6	PBT GF15	NATURAL	6318853-3
△ MARKING マーキング	WEIGHT (g) 質量	V	OUTER 外表	INNER 内装	TOTAL NUMBER OF CIRCUIT 回路総数	SOLDERING SIDE 半田付け側	CONTACT SIDE 接触側	GOLD PLATED CIRCUIT NO (金のめっき回路番号)	MATERIAL 材料	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
			PACKING STYLE 梱包形態			CONTACT FINISH コンタクト仕上			COLOR 色		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
図記: 規

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
材料

CONTACT:BRASS
HOUSING:SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
mm

9-PLC	±0.3
1-PLC	±0.1
2-PLC	±0.05
3-PLC	±0.025
4-PLC	±0.001

ANGLES
仕上

SEE TABLE

FINISH
仕上

SEE TABLE

DWN
Y. NOGUCHI

CHK
N. SAI

APVD
N. SAI

08MAR00

10MAR00

10MAR00

PRODUCT SPEC
108-5668

APPLICATION SPEC
114-5250

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
100779

RESTRICTED TO

WEIGHT
SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

02SERIES 24POSITION(PCB H-TYPE)
CAP HOUSING ASSEMBLY

TE Connectivity

4:1

SHEET 2 OF 2

REV D13

4805 (3/11)