



LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN			
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-	REVISED PER ECO-09-027197	18DEC2009	KK	AEG
		ECR-11-006877	07OCT2011	RK	KMA
		REVISED PER ECN-22-190449	15DEC2022	PT	SZ
		REVISED PER ECN-23-228139	22AUG2023	KH	SZ

PACKING UNIT: PARTS PACKED LOOSE PIECE INTO MINIGRIP BAG
 10 MINIGRIP BAGS PACKED INTO FOLDING BOX
 MINIMUM ORDER QTY 120 PIECES
 RECOMMENDED CABLE DIAMETER: 4.8mm - 11mm

VERPACKUNGSEINHEIT: TEILE LOSE IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
 10 PLASTIKBEUTEL IN FALTSCHÄCHTEL VERPACKT
 MINDESTBESTELLMENGE 120 STÜCK
 EMPFOHLENE KABELDURCHMESSER: 4.8mm - 11mm

TE ORDER NO. BESTELL-NR.	DASH NO.	DASH NO.	POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
					COLOUR/FARBE	
1534 807	2	-	7	HEXAGON SOCKET HEAD SCREW SCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT UNC 4-40	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	2	2	6	CABLE CLAMP KABELSCHELLE	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	5	5	5	TAPTITE-SCREW M2.5x7.5 TAPTITE-SCHRAUBE M2.5x7.5	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	-	2	4	MOUNTING SCREW UNC 4-40 MONTAGESCHRAUBE UNC 4-40	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	1	1	3	DUMMY PLATE BLINDPLATTE	PLAIN BLANK	STEEL STAHL
	1	1	2	COVER HALF (UPPER PART) KAPPENHAELFTE (OBERTEIL)	PLAIN BLANK	GD - Zn
	1	1	1	COVER HALF (LOWER PART) KAPPENHAELFTE (UNTERTEIL)	PLAIN BLANK	GD - Zn

OBSOLETE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN M.Bollenbach 14 JUN2002
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: MM		CHK R.Kraemer 14 JUN2002
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.Feldmeier 14 JUN2002
0 PLC ±0.15 1 PLC ±0.15 2 PLC ±0.15 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±1		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18880-1
MATERIAL -		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18584-1
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		WEIGHT GEWICHT -

TE TE Connectivity

NAME
HD20 - COVER KIT (15 POS.)
HD20 - KAPPENKIT (15 POL.)
WITH CABLE CLAMP / MIT KABELSCHELLE

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1534807 RESTRICTED TO NUR FUER

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG SCALE MASSSTAB 5:2 SHEET BLATT 1 OF VON 1 REV B5

- 1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 2 CROSS RECESSED HEAD PUNCHES Z PLUS-MINUS OR PLUS (POZIDRIV)
KREUZSCHLITZSTEMPEL Z PLUS-MINUS ODER PLUS (POZIDRIV)