




ITEM 1
(COMPONENTE 1)



ITEM 3
(COMPONENTE 3)




ITEM 2
(COMPONENTE 2)



LOC	DIST	REVISIONS						
		REVISIONI						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
			REV	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	APP.	
			0	PRELIMINARY ISSUE	04JAN2007	D.B.	A.G.	
			1	FIRST ISSUE	09JUL2008	D.B.	A.G.	
			A	RELEASED FOR PROD.(ECR-08-026672)		M.G.	M.G.	

- 1- CAVITIES (ITEM 2) SUITABLE FOR MICRO QUADLOK SYSTEM
RECEPTACLE CONTACT P/N 928999-... AND 963715-...
(LE CAVITA' (COMPONENTE 2) SONO ADATTE PER CONTATTI FEMMINA
MICRO QUADLOK SYSTEM P/N 928999-... E 963715-...)
- 2- CONNECTOR IS SUITABLE TO BE MATED WITH HEADER COUNTERPART
P/N 953302-1
(IL CONNETTORE E' ADATTO PER ESSERE ACCOPPIATO CON LA CONTROPARTE P/N 953302-1)
- 3- THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION
(IL PRODOTTO E' FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)
- 4- CONNECTOR IS COMPOSED OF N°1 COVER+LEVER + N° 1 PLUG HOUSING
+ N°1 LOCKING PLATE SUPPLIED IN KIT WITH EQUIVALENT NUMBER OF PIECES
FOR EACH COMPONENT IN A BOX
(IL CONNETTORE E' COMPOSTO DA N°1 COPERCHIO + LEVA + N°1 BLOCCHETTO PORTA CONTATTI
+ N°1 PIASTRINA DI ARRESTO IL TUTTO FORNITO IN KIT IN NUMERO DI PEZZI EQUIVALENTE PER CIASCUN
COMPONENTE)



P/N 1670903-1 AS SUPPLIED
(P/N 1670903-1 COME FORNITO)

ITEM	DESCRIPTION (DESCRIZIONE)	MATERIAL/COLOR (MATERIALE/COLORE)	Q.TY (Q. TA')
1	COVER + LEVER (COVER + LEVA)	PBT GF15+PA66 GF20 BLACK (PBT GF15+PA66 GF20 NERO)	1
2	HOUSING (BLOCCHETTO)	PBT GF15 BLACK (PBT GF15 NERO)	1
3	LOCKING PLATE (PIASTRINA DI ARRESTO)	PBT BLACK (PBT NERO)	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO CONTROLLATO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA'
DELLA TYCO ELECTRONICS CORPORATION. E' SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE
L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.

DIMENSIONS:
DIMENSIONI:
mm

MATERIAL
MATERIALE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
TOLLERANZE SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO

0 PLC/DEC: ±0.3
1 PLC/DEC: ±0.3
2 PLC/DEC: ±0.3
3 PLC/DEC: ±0.3
4 PLC/DEC: ±0.3
ANGLES/ANGOLI ±1°

FINISH
FINITURA

DWN/DIS: 04JAN2007
D.BISETTI
CHK/CONT: 04JAN2007
R.MARTINI
APVD/APP: 04JAN2007
A.GENTA

PRODUCT SPEC
SPEC DI PRODOTTO

APPLICATION SPEC
SPEC DI APPLICAZIONE

WEIGHT
PESO

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics
Tyco Electronics Amp Italia S.r.l.
C.so F.lli Cervi, 15 - Collegno (TO)

NAME
NOME

COVER + LEVER AND PLUG HSG KIT
FOR 18 POSITIONS MICRO QUADLOCK
SYSTEM CONNECTOR

SIZE
CAGE CODE

A200779

DRAWING NO
NUMERO

C-1670903

RESTRICTED TO

SCALE
SCALA

3:1

SHEET
FOGLIO

OF
DI

REV
A

AMP 1471-9 REV 31MAR2000

Pro/ENGINEER DRAWING