






C-170033



矢視 A-A



断面 B-B



断面 C-C

注 ~~△製品規格番号 103-552 (端子型番 170033-J 1004 適用)~~
 △はら状端子切断位置 (適用手動工具型番 720610-1, 取扱説明書番号 IS-003J)

170033-3	172799-3	黄銅 0.25t	銅線	単極用 (2-7表示)	170014
170033-2	172799-2	黄銅 0.25t	—	97 極用	↓
170033-1	172799-1	黄銅 0.25t	—	単極用 (2-7表示)	170014
連鎖状端子型番	はら状端子型番	材 料	仕 上	種 類	適合用端子型番

参考図面
(CUSTOMER COPY
REFERENCE ONLY)

MATERIAL 表参照
FINISH 表参照
WIRE RANGE 0.5~1.42 mm AWG 20~16
INSULATION DIA. 2.0~3.0 mm
TOLERANCE: ±0.4 (EXCEPT AS NOTED) ±0.15 ±1.0



日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

WG CLASS. ファストン
TYPE オートマチック

LTR. 変更 REVISION RECORD	DR.	CHK.	DATE
DR.	DE.	APP.	DATE

LOC. SIZE 4-1 J A C-170033 G1

110 シリーズ ファストン リセプタクル

DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT