


C-170437



注記:
 △ パラ端子の場合の切断寸法
 2. 圧着規格 114-5026
 3. 製品規格 108-5056
 108-5134

	170438-3	全ストライプ	全ストライプ	170437-3
	170438-2	全ストライプ	全フラッシュ	170437-2
OBSOLETE	170438-1	全ストライプ	全ストライプ	170437-1
	パラ端子型番	挿点部表面	仕上	製品型番

© 1983 AMP Japan, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

WIRE RANGE: 0.20 ~ 0.52 mm AWG #24-20
 WIRE INSULATION DIA: 1.17 ~ 1.45 mm

RE SCALE: — LOC: JA SIZE: C-170437

CONTACT MOD. IV CRIMP SNAP-IN

DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE FROM

DR.	6-16-80	DE.	6-16-80
CHK.	J. Horaka	APP.	J. Horaka
	6-16-80		6-23-80