




注 1. 使用時の適用回転トルクの値 12kg-cm 最大

(-1: 類似 NO. 202644-3)

PART NO					TABLE 1				
7-3	7-2	7-1	-3	2	1.8	7.2	MATERIAL	NAME	ITEM
-	-	-	-	-	1.8	7.2	BRASS, Ni PLATED	JACK-SCREW BODY	③
-	-	-	-	-	2.6	26.0	BRASS, Ni PLATED	JACK-SCREW BODY	③
-	-	-	-	-	3.65	7.2	BRASS, Ni PLATED	JACK-SCREW BODY	③
-	-	-	-	-	1.8	7.2	BRASS, TIN PLATED	JACK-SCREW BODY	③
-	-	-	-	-	2.6	26.0	BRASS, TIN PLATED	JACK-SCREW BODY	③
-	-	-	-	-	3.65	7.2	BRASS, TIN PLATED	JACK-SCREW BODY	③
-	-	-	-	-	-	-	STAINLESS STEEL ORGANIC COATING	JACK-SCREW PIN	②
-	-	-	-	-	-	-	STAINLESS STEEL ORGANIC COATING	JACK-SCREW TIP	①
QTY					"A"	"B"	MATERIAL&FINISH	NAME	ITEM

					G	REVISED PER ECR-17-004338	C.L	N.Y	20APR17
					F	REVISED	T.N	N.Y	16APR 2013
					E	ADDED-3 ECN J82-6768	H.O	H.O	19/5/82
					D	ADDED-2 (P-DWG)	J.A	J.D	9/6/78
					C	ECN J6-3956	J.A	J.D	9/10/76
					B	ADDED NOTE 1	H.S	J.D	8/2/75
					B	IF-DWG REV. 01/5/74	J.A	J.D	12/1/74
					A	REVISED (REV. 0)	J.A	J.D	10/2/74
H1	REVISED PER ECN-24-298077	RK	FJS	24APR 2025	O1	REVISED (REV. 0)	J.A	J.D	10/2/74
H	REVISED PER ECR-18-009061	E.S	N.Y	14JUN18	O	RELEASED	J.A	J.D	7/9/74
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE	LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

図立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
③ COPYRIGHT 2012 BY Tyco Electronics Japan G.K.		TE Connectivity	
材料 (MATERIAL) 上参照	絶縁導線径 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)	分派 (CLASS)	
仕上 (FINISH) 上参照	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)	型式 (TYPE)	
DR. M. Kobayashi 7/9/74 CHK. M. Tanaka 9/30/74 DE. APP. M. Tanaka 9/30/74	一般公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1.0	尺度 (SCALE) 2-1	LOC SIZE 番号 (NO) J B C-170995 REV. H1
記号 (DESCRIPTION)		名称 (NAME) 可動ジャックスフリュー (H1)	

単位: 寸 単位: 寸 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT