



組立状態参考図



数量	番号	部品番号	名称	材料
1	①	200277-2	50極 M ブロック	フェノール
1	②	171057-1	ステンリリフクランプ(ソケット)	スチール 錫メッキ
1	③	171207-2	ピンフット(閉端型外部)	スチール 錫メッキ
1	④	170986-1	固定ネツ(雄)	ステンレススチール
1	⑤	170987-1	固定ネツ(雌)	不動態処理
2	⑥	171082-1	コーナーガイドピンセット	黄銅 錫メッキ
2	⑦	171083-1	コーナーガイドソケットセット	黄銅 錫メッキ

OBSOLETE

パネル切抜寸法



注: 構成部品は未組立状態で梱包されている

適用接触子	タイプ II #16 (ロング) タイプ III (短) #16 サブミニチュアコネクソン(ロング)
ブロック 配線記号	A~F, H, J~N, P, R~Z a~f, h, j, k, m, n, p, r~z AA~FF, HH
嵌合可能 相手側キット	-1, -3 → 171325-4, -5, -7 -2, -4 → 171325-5, -7

REV.	REVISION	DR.	CHK.	DATE
B	REVISED PER ECR-19-000816	E.S.	N.Y.	20SEP19
A	REVISED (P-DWG REV-B)			20/12/23
0	ADDED - 2 (P-DWG REV-B)	Y.T.	J.K.	20/12/23
0	RELEASED (REV-B)			20/12/23

番号 (NUMBER)	C-171326	名称 (NAME)	M'シリーズ 50極 M ブロック用ハードウェアキット	摘要 (REMARKS)	参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)
材料 (MATERIAL)	表参照	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	mm ² (AWG)	AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH)	表参照	被覆外径 (INSULATION DIA.)	mm (IN)	分類 (CLASS)	
DR.	Y. Sato 7/3/73	公差 (TOLERANCE)	±0.15	型式 (TYPE) M'シリーズ	
CHK.		公差 (TOLERANCE)	±0.10	LOC	J B
DE.		公差 (TOLERANCE)	±1.0	SIZE	C-171326
APP.	Y. Sato 7/5/73	名称 (NAME)	M'シリーズ 50極 M ブロック用ハードウェアキット	番号 (NO.)	B

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT