


8-171750

U.S. NUMBER

PRINTED IN JAPAN DO NOT SCALE PRINT PLANT NO. 064-131 SIMILAR 06581



注：使用時適用回転トルク値 12kg-cm最大。

201501-2	ステンレススチール	スパイラルピン	5
171136-2	ステンレススチール 不動処理	ボディー	4
171753-1	↓	ジャックスクリュー(雄)	3
201501-4	ステンレススチール	スパイラルピン	2
171752-1	ステンレススチール 不動処理	ボディー	1
-2-1	型番	材料 加工	ITEM NO

J 80-4989 C REDRAWN WITH CHANGE (SM) 7/71		BY AMP JAPAN, LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING.		参考図面 CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY	
B REVISED JT-4493 2-4 10/71		MATERIAL 表参照		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
A REVISED JT-4021 05 10/71		FINISH 表参照		TRADE MARK	
C RELEASED J6-4068 0-4 05 10/71		WIRE RANGE 表参照		CLASS	
LTR 変更 REVISION RECORD		WIRE INSULATION DIA. 表参照		TYPE	
DR. 8/71	DE. 8/71	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±0.05 ±0.1		LOC. SIZE 8/71	
CHK. 8-24-80	APP. 1/10/71	RE SCALE		REV. NO. J A C-171750 C	
名 可動 ジャックスクリュー(雄型) F.F.C 917°					