


NUMBER C-172127



METRIC

ALL DIMENSIONS IN MM, DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST




注:
 1. 嵌合する相手ハウジングは型番172128
 2. 使用端子は型番170340, 170341, 170349
 △ 本品はUL難燃グレード94V-0に適合する材料により作られている

NOTE:
 1. THE MATING PLUG HOUSING; P/N 172128
 2. APPLIED CONTACT; P/N 170340, 170341, 170349
 △ THIS ITEM IS MADE FROM MATERIALS APPLICABLE TO UL FLAME CLASS 94V-0

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE
 △ OBSOLETE

淡灰 (LIGHT GRAY)	6-172127-6
自然色 (NATURAL)	△ 1-172127-1
赤 (RED)	172127-9
橙 (ORANGE)	172127-8
黄 (YELLOW)	172127-7
灰 (GRAY)	△ 172127-6
青 (BLUE)	172127-5
茶 (BROWN)	△ 172127-3
黒 (BLACK)	172127-2
自然色 (NATURAL)	172127-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)



線径 (WIRE RANGE)	絶縁径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	250 シリーズ ハウジングランスコネクタ 1極 キャップ ハウジング
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	250 SERIES HOUSING LANCE CONNECTOR 1POS CAP HOUSING
66 ナイロン (66 NYLON)		10ELT: ±0.2 10EEL: ±0.25 10EEL: ±0.3	LOC 番号 (No.)
DE: N. Yamagami 4/6'93	DE: N. Yamagami 4/6'93	10EEL: ±0.3	B J C-172127
CHK: K. B. 4/6'93	APP: B. Oguma 4/6'93	公差 (SCALE)	REV. C3 SHEET 1 OF 1
		2-1	

C3	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☒ 面