



JIS B 1181
M2.6 x 0.45



番号 (NUMBER)
C-173801

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

© 19 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

絶縁電線断面積 (WIRE RANGE)
mm² (AWG)

尺度 (SCALE)

NTS

一般公差

10以下	± 0.2
10を超え 30以下	± 0.25
30を超え 100以下	± 0.3
角 度	± 3°

被覆外径 (INSULATION DIA.)
mm

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

材料 (MATERIAL)
黄銅

LOC SIZE 番号 (NO)

J A C-173801

REV.

0

仕上 (FINISH) ニッケルメッキ
(JIS H 8617 MFN:II)

名称 (NAME)

M2.6 六角ナット

DR. 作成 J-9937	DR. R.M. 5/26/87	CHK.	DATE
LTR. 変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

DR. 5/26/87	DE. 5/26/87
CHK. R. Nishimura 5/20/87	APP. T. Takahashi 5/26/87