

REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B3	REVISED	ECR-23-185274	06SEP2023	AG RK

D

C

B



A

D

C

B

A



- △ TO BE MEASURED BETWEEN [T] AND 2

△ TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY

3 TO BE USE TAPPING SCREW JIS-B1115, OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER

4 MATES WITH PLUG HSG P/N 173853, 173851


△ CIRCUIT NUMBER
- △ [T] 面より 2mm の範囲で測定

△ 相手プラグハウジングと支障なく嵌合できる事

3. プリント基板取付けは、JIS-B1115又は1122、M3X5のナベ(2又は4種)のタッピングネジで締め付け後半田付けする

4. 嵌合する相手ハウジング型番：173853, 173851

△ 回路番号：左図参照のこと



OBSOLETE	SELECTIVE-TIN [MATTE]	SELECTIVE GOLD × 6	6,8,19~22 (6極)	1~5,7,9~18,23~30 (24極)	NATURAL 自然色	2-5174458-1
	PRE-TIN × 24	SELECTIVE GOLD × 9	11~13,25~30 (9極)	1~10,14~24 (21極)	GRAY 灰色	1-5174458-6
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 6	6,8,19~22 (6極)	1~5,7,9~18,23~30 (24極)	NATURAL 自然色	2-1744458-1
	PRE-TIN × 24	SELECTIVE GOLD × 9	11~13,25~30 (9極)	1~10,14~24 (21極)	GRAY 灰色	1-1744458-6
OBSOLETE	TIN-LEAD	PRE-TIN × 30	-	1~30 (全極)	GRAY 灰色	174458-6
	PRE-TIN × 30	-	-	1~30 (全極)	GREEN 緑色	174458-4
	PRE-TIN × 30	-	-	1~30 (全極)	NATURAL 自然色	174458-1
	SOLDERING SIDE 半田付け側	CONTACT SIDE 接触部側	△ 5 GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	△ 5 PRE-TIN CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
		CONTACT FINISH コンタクト仕上				

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0<×≤ 10 : ±0.2

10<×≤ 30 : ±0.25

30<×≤ 100 : ±0.3

ANGLE : ±3°

角度

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位：mm

角

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH 仕上

MATERIAL 材料

HOUSING : PBT

CONTACT : BRASS

SEE TABLE 表参照

DWN K.FURUYAMA 21APR2015

CHK Y.MITO 21APR2015

APVD R.KOMIYAMA 21APR2015

PRODUCT SPEC 製品規格

APPLICATION SPEC 取付適用規格

WEIGHT 19.8 g

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

070 SERIES MULTI LOCK I/O CONN.
30POSITION CAP ASSY
STAND OFF H TYPE

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO 番号 C=174458

RESTRICTED TO -

SCALE 尺 2:1

SHEET 1 OF 1

REV B3