







- 注:
1. 適用製品規格: 108-5302
 2. 適用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 3. 嵌合相手側製品型番
キャップ・ハウジング: 176281-□
タブ・コンタクト: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-503J

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5302, 114-5142
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 3. MATING CONN. P/N
CAP HSG: 176281-□
TAB CONTACT: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J

Discontinued	黒 (BLACK)	↑	176270-9
Development	青 (BLUE)	↑	-6
	黄 (YELLOW)	↑	-4
	赤 (RED)	↓	-2
	自然色 (NATURAL)	1	176270-1
	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社				© 19 BY AMP (Japan) LTD.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線断面積 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 1極	
mm ² (AWG)				mmφ				3.96mmピッチ プラグ・ハウジング (1列タイプ)	
材料 (MATERIAL)				仕上 (FINISH)				AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 1 Pos (SGL ROW)	
6/6 ナイロン (UL94V-0)				---				一般公差	
6/6 NYLON (UL94V-0)				---				10mm以下: ±0.2	
DR. 11/23				DE. '89				10mm以上 30mm以下: ±0.25	
M. SHINDO				M. SHINDO				30mm以上 100mm以下: ±0.3	
CHK. '89				APP. 11/28				角 度: ±3°	
Y. FUJITA								SIZE LOC 番号 (No.)	
A3 J				C-176270				尺度 (SCALE) REV. B SHEET 1 OF 1	