


NUMBER C-176283  
METRIC



- 注:
- 適用製品規格: 108-5302
  - 適用コンタクト型番  
タブ・コンタクト: 175150-[(\*)20-\*16AWG]  
175149-[(\*)26-\*22AWG]
  - 適合相手側製品型番  
プラグ・ハウジング: 176272-[(\*)]  
リセ・コンタクト: 175152-[(\*)20-\*16AWG]  
175151-[(\*)26-\*22AWG]
  - 取扱説明書: IS-503J

- NOTES:
- PRODUCT SPEC, :108-5302
  - APPLICABLE CONTACT P/N  
TAB CONTACT: 175150-[(\*)20-\*16AWG]  
175149-[(\*)26-\*22AWG]
  - MATING CONN, P/N  
PLUG HSG: 176272-[(\*)]  
REC CONTACT: 175152-[(\*)20-\*16AWG]  
175151-[(\*)26-\*22AWG]
  - INSTRUCTION SHEET: IS-503J

黒 (BLACK)	3	176283-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↓	↓ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	3	176283-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

© 19 BY AMP (Japan) LTD.		<b>AMP</b> Tokyo, Japan	
名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 3極 3.95mmピッチキャップ・ハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (SGL ROW)		一般公差	SIZE LOC 番号 (No.)
材料 (MATERIAL) E/S ナイロン (ULS4V-0) E/S NYLON (ULS4V-0)		仕上 (FINISH)	A3 J C-176283
設計 (DESIGN) Y. NARISAWA 11/19		検査 (CHECK) M. Shide 1/19/80	尺度 (SCALED) REV. SHEET
LTR 改訂 (REVISION RECORD) DR OK DATE		C 1 OF 1	