


NUMBER C-176292

三 角 法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT


PRINT DIST





- 注:
1. 適用製品規格: 108-5302
 2. 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 3. 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176271-□
リセ・コンタクト: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-503J
 5. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
 6. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向を
パンチ加工方向にしてください。
 7. プラスチック、パネルの場合、先端部に
Rなき様御配慮ください。

NOTES

1. PRODUCT SPEC, 108-5302, 114-5142
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT, 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
3. MATING CONN, P/N
PLUG HSG, 176271-□
REC CONTACT, 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J
5. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
6. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
7. EDGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.



パネル取付穴寸法 FIG 1
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)



黒 (BLACK)	2	176292-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	2	176292-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

Copyright ©19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
C REVISED PER ECR-22-133029 M.G. D.Z. 14OCT 2022				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 2極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96 mm PITCH CAP HOUSING 2 Pos (PANEL MOUNT)			
B 改訂 FJ00-4512-95 7.11 14/26 96				材料 (MATERIAL) 仕上 (FINISH) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)			
A 改訂 (J-12855) Y.N.M.S. 11/19 '90				DR. 4/12 '90 DE. 4/12 '90 Y. NARISAWA M. SHINDO			
O 作成 (J-12453) Y.N.M.S. 4/12 '90				CHK. 11/19 '90 APP. 11/20 '90 Y. FUJITA N. ONOUE			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				一般公差 10mm以下: ±0.2 10mm以上30mm以下: ±0.25 30mm以上100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°			
				SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176292			
				尺 度 (SCALE) REV. C SHEET 1 OF 1			