







- 注:
- 適用製品規格: 108-5302
 - 適用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 175152-□ (#20-#16AWG)
175151-□ (#26-#22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
ポスト・ヘッダ: □-176976-□
アセンブリ
(7.92mmピッチ 2極)
 - 取扱説明書: IS-503J



- 断 面 "A" - "A"
(SECT)
- NOTES:
- PRODUCT SPEC: 108-5302, 114-5142
 - APPLICABLE CONTACT P/N
RECE CONTACT: 175152-□ (#20-#16 AWG)
175151-□ (#26-#22 AWG)
 - MATING CONN. P/N
POST HEADER ASS'Y: □-176976-□
(7.92 PITCH 2POS)
 - INSTRUCTION SHEET: IS-503J



黒 (BLACK)	2	178125 -9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	2	178125 -1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

E				REVISED PER ECR-22-133029				M.G		D.Z		14OCT 2022	
D1				REVISED PER ECO-11-005140				RK		HMR		05APR11	
LTR				変更 (REVISION RECORD)				DR		CHK		DATE	
材料 (MATERIAL)				仕上 (FINISH)				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 2極 7.92 mmピッチ プラグハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 7.92mm PITCH PLUG HOUSING 2Pos (SGL ROW)					
6/6 ナイロン (UL94V-0)				6/6 NYLON (UL94V-0)				一般公差 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°					
DR. M. Shinde 6/9/90				DE. M. Shinde 6/9/90				SIZE		LOC		番号 (No.)	
CHK. Y. Torioka 7/11/90				APP. Duane 7/5/90				A3		J		C-178125	
								尺度 (SCALE)		REV.		SHEET	
										E		1 OF 1	