



- 注.
1. 適用製品規格 108-5302
 2. 本製品は、ホットバー方式の半田付作業に適用される。リフト方式等は、使用不可。
 3. 嵌合相手側製品型番。
7.92ピッチ 2極プラグハウジング : 178125-□
リセ・コンタクト : 175151-□ (AWG#26-#22)
175152-□ (AWG#20-#16)

△ "C"寸法は、基板穴エッチ加工する場合、基板にクラックが発生し得る様寸法設定して下さい。

5. 本製品は、3極ハウジングの回路NO.2のコンタクト1本抜き仕様。

△ 材料 ① タブ・コンタクト : 黄銅, 錫めっき
② ヘッダー・ハウジング : 6/6 ナロン ガラス強化 (UL94V-0)

NOTES;

1. PRODUCT SPEC : 108-5302
 2. THIS PRODUCT CAN BE SOLDERED BY SOLDERING IRON ONLY.
 3. MATING CONN, P/N.
7.92 PITCH 2 Pos PLUG HOUSING 178125-□
RECE CONTACT 175151-□ (AWG#26-#22)
175152-□ (AWG#20-#16)
- △ PLEASE DECIDE THE DIMENSION "C" SO THAT PREVENT CRACKING OF P.C.B
5. CIRCUIT NO. 2 IS VACANT OF 3 Pos HOUSING.
- △ MATERIAL
① TAB CONTACT : BRASS, TIN PLATED
② HEADER HOUSING : 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL94V-0)

黒 (BLACK)	-9
青 (BLUE)	-6
黄 (YELLOW)	-4
赤 (RED)	-2
自然色 (NATURAL)	178601-1
色調 (COLOR)	型番 (P/N)

単位: 凡 寸法は mm. DO NOT SCALE PRINT

基板レイアウト寸法 (P.C.B LAYOUT)
適用基板厚 1.6
(APPLICABLE P.C.B THK: 1.6)

D	変更	FJDO-0078-03	NY	M.S	3APR 03
C	改訂	(FJDO-0147-04)	NY		2/14
B	改訂	J-1118	MS		3/12
A	改訂	J-0152	MS		3/11
O	作成	J-13017	MS		3/11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE	

Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
嵌合電線範囲 (WIRE RANGE) mm (AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA) mm	品名 (NAME) AMP ユニバーサルパワーコネクタ 2極 7.92mmピッチヘッダー・アッセンブリ Hタイプ (SMT) AMP UP CONN. 7.92mm PITCH 2POS H-HEADER ASSY (SMT)
仕様 (MATERIAL) 注 (SEE NOTE)	仕上 (FINISH)	一般公差 10以下 ±0.2 10以上 30以下 ±0.25 30以上 100以下 ±0.3 A B ±.3
DR. M. S. 1987 CHK.	DE. M. S. 1987 APP.	寸法 (SCALE) REV. D SHEET 1 of 1