

NUMBER C-179123


三 角 法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 概 寸 法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV. 3/93
FJ028998



引出し方向
TOP OF REEL




Fig-1

剝離角度, 165~180°
PEELING ANGLE

WINDING THE COVER TAPE
AROUND THE OUTER
PERIPHERY IN A TURN.




Fig-2


注記:

- カバーテープ剝離強度: 20gf~70gf.
剝離速度: 300mm/分

NOTES:

- PEELING RESISTANCE : 20gf~70gf
PEELING SPEED : 300mm/min

△ SUPERSEDED BY 292173



本図: -3

(AS SHOWN: -3)



FOR 7P ONLY

上図 3 ポケットの連続ポケット加工

TYPE "A"


NATURAL	WITH	A	20.2	44	24	↑	9	1-179120-9	△3-179123-9
	↑	A	20.2	44	22		8	1- ↑ -8	△3- ↑ -8
		A	14.2	32	20		7	1- -7	△3- -7
		A	14.2	32	18		6	1- -6	△3- -6
		A	11.5	24	16		5	1- -5	△3- -5
		A	↑	↑	14		4	1- -4	△3- -4
		A			12		3	1- -3	△3- -3
		A	11.5	24	10		2	1- -2	△3- -2
BLACK		A	20.2	44	24		9	0- -9	△2- -9
		A	20.2	44	22		8	0- -8	△2- -8
		A	14.2	32	20		7	0- -7	△2- -7
		A	14.2	32	18		6	0- -6	△2- -6
		A	11.5	24	16		5	0- -5	△2- -5
		A	↑	↑	14		4	0- -4	△2- -4
		A			12		3	0- -3	△2- -3
	WITH	A	11.5	24	10	500	2	0-179120-2	△2-179123-2
COLOR	PLATE	TYPE OF ROSS	C	B	A	QTY/ PEE	Pos	CONNECTOR P/N	TAPING P/N

Copyright ©19 年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©19__ AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
箱金電線断面 (WIRE RANGE) —H— mm ² (AWG —)		箱金外径 (INSULATION DIA.) —H— mmφ		名称 (NAME) エンボスターフ詰めボックス H SMT タイプ W/O BOSS, WITH TAIL ボス無しテール付き (AMP CT CONN. 2mm PITCH)	
材料 (MATERIAL) —H—		仕上 (FINISH) —H—		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°	
DR. T. FURUYA 7/15/93		DE. T. FURUYA 7/16/93		LOC 番号 (No.) B J C-179123	
CHK. S. KUBOUCHI 7/16/93		APP. S. KUBOUCHI 7/16/93		尺 寸 (SCALE) —H—	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		REV. H1 SHEET 2 OF 4	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 区 面

NUMBER
C-179123



METRIC

单位, 毫 尺寸 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV. 3/93
fj028998




Fig-1

剝離角度, 165~180°
— PEELING ANGLE




Fig-2

本 图 : -3

(AS SHOWN : -3)


注記:

1. カバーテープ剥離強度: 20gf~70gf.
剥離速度: 300mm/分

NOTES:

1. PEELING RESISTANCE : 20gf~70gf
PEELING SPEED : 300mm/min

2 SUPERSEDED BY 292173



TYPE "A"

NATURAL	WITH/OUT	A	16	△	5	1-179122-5	△ 7-179123-5
	△	A	14		4	1- △ -4	△ 7- △ -4
		A	12		3	1- -3	△ 7- -3
		A	10		2	1- -2	△ 7- -2
BLACK		A	16		5	0- -5	△ 6- -5
		A	14		4	0- -4	△ 6- -4
		A	12		3	0- -3	△ 6- -3
	WITH/OUT	A	10	500	2	0-179122-2	△ 6-179123-2
COLOR	PLATE	TYPE OF BOSS	A	QTY/REF	Pos	CONNECTOR P/N	TAPING P/N

				Copyright ©19 年				Copyright ©19__				AMP				日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
				AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.											
				配合電線断面積 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME)				ON TAPING (EMBOSS) BOX-H SMT TYPE			
				—H— mm ² (AWG -)				—H— mmφ				エンボステープ 詰め ボックス H SMT タイプ W/O BOSS & TAIL ボス、テール無し				(AMP CT CONN.2mm PITCH)			
材料 (MATERIAL)				仕上 (FINISH)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				B		J		LOC		番号 (No.)	
—H—				—H—				10mm以下: ±0.2 10mm超え 30mm以下: ±0.25 30mm超え 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°										C-179123	
DR. 7/15'93 T. FURUYA				DE. 7/16'93 T. FURUYA															
LTR 変更 (REVISION RECORD)				CHK. 7/16'93 S. KUBOUCHI				APP. 7/16'93 S. Kubouchi				尺度 (SCALE)		REV.		SHEET			
												—H—		H1		4 OF 4			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 图 面