





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	變更 DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		A	RELEASED	22APR2014	TS	KB



- ① 製品名称
JMI6LH-□□AAS
極数：N — メッキ：S：すずメッキ
2. 一般公差：±0.2（極数 1～32），±0.3（極数 33～56）
- ③ 材質
インシュレータ：ガラス繊維入りポリエステル樹脂
ポスト：ニッケル下地すずめっき付き黄銅
4. キンク加工は、交互に全極行う。
5. インシュレータ端部形状は、一部図示形状と異なる場合がある。

- ①. NAME
JMI6LH-□□AAS
— PLATING：S：Sn
— NO. OF POSITIONS：N
2. TOLERANCE UNLESS SPECIFIED IN THE DRAWING：
±0.2 (POS 1～32), ±0.3 (POS 33～56)
- ③ MATERIAL
INSULATOR：GLASS FILLED POLYESTER
POST：COPPER ALLOY (TIN PLATED WITH Ni UNDER PLATING)
4. KINK IS MADE ON ALL POSTS.
5. PART OF INSULATOR EDGE SHAPE MAY BE DIFFERENT FROM SHOWING IN THIS DRAWING.



8-6447226-9	JMI6LH-25AAS	25	BOTH SIDE KINK 両側キンク
7-6447226-0	JMI6LH-19AAS	19	
6-6447226-2	JMI6LH-17AAS	17	
3-6447226-9	JMI6LH-15AAS	15	
3-6447226-2	JMI6LH-14AAS	14	
2-6447226-1	JMI6LH-13AAS	13	
6447226-7	JMI6LH-12AAS	12	
9-6447225-5	JMI6LH-11AAS	11	
8-6447225-1	JMI6LH-10AAS	10	
6-6447225-6	JMI6LH-09AAS	9	
5-6447225-3	JMI6LH-08AAS	8	
3-6447225-9	JMI6LH-07AAS	7	
2-6447225-4	JMI6LH-06AAS	6	
6447225-8	JMI6LH-05AAS	5	
8-6447224-9	JMI6LH-04AAS	4	
7-6447224-5	JMI6LH-03AAS	3	
6-6447224-5	JMI6LH-02AAS	2	
型 番 PART NUMBER	製品名称 NAME	Pos. (N) 極数 (N)	備考 REMARKS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 22APR2014	TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		CHK K.BETSUI 22APR2014				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 22APR2014	NAME 名称			
0 PLC ±— 1 PLC ±— 2 PLC ±— 3 PLC ±— 4 PLC ±— ANGLES ±—		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78034	MICROHEADER (6LH SERIES) 2mm PITCH RIGHT ANGLED INSULATOR HEIGHT1.5			
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-1827781	RESTRICTED TO —
FINISH 仕上		WEIGHT	CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 1
					REV A	