





LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J			B	REVISED ECR-10-011333	27MAY2010

-1; AS SHOWN




- 1 推奨基板厚: 1.6mm
- 2 非累積公差
- 3 非付属品
- 4 仕上げ
コンタクト: 全面ニッケル下地 1.3μm 以上
接点部 金フラッシュめっき 0.05μm 以上
半田付け部 錫めっき 2μm 以上
- 5 ねじ締め付けトルク: 0.3N・m以下
適用ねじ: M2.6, JIS規格品

- 1 RECOMMENDED P.C BOARD THICKNESS; 1.6mm
- 2 NON CUMULATIVE
- 3 NOT INCLUDED IN THIS CONNECTOR
- 4 CONTACT; Ni UNDER PLATING ALL OVER
1.3um MIN.
Au PLATING ON CONTACT AREA
0.05um MIN.
Sn PLATING ON SOLDERING AREA
2um MIN.
- 5 SCREW FIXING TORQUE: 0.3N・m MAX.
APPLICATION SCREW: M2.6, BASED ON JIS STANDARD.



A-A
SCALE 4:1



1	COLOR: BLACK 色: 黒	HIGH TEMP,THERMO PLASTIC,UL94V-0 熱可塑性樹脂 UL94V-0	TINE PLATE タインプレート	5
2	TIN PLATE OVER NICKEL UNDER PLATE 銅下地めっき上にすずめっき	COPPER ALLOY 銅合金	SOLDER LEG ソルダーレグ	4
1	TIN PLATE OVER NICKEL UNDER PLATE 銅下地めっき上にすずめっき	COPPER ALLOY 銅合金	SHELL シェル	3
1	COLOR: BLACK 色: 黒	HIGH TEMP,THERMO PLASTIC,UL94V-0 熱可塑性樹脂 UL94V-0	HOUSING ハウジング	2
50	SOLDER TINE AREA; TIN PLATE, CONTACT AREA; Au PLATE NICKEL UNDER PLATE ALL OVER タイン部:すずめっき、接触部:金めっき 全面ニッケル下地めっき	COPPER ALLOY 銅合金	CONTACT コンタクト	1
QTY	仕上/ FINISH	材料/MATERIAL	名称/NAME	ITEM

GENERAL TOLERANCE 一般公差
10 ≥ : ±0.25
30 ≥ > 10: ±0.3
100 ≥ > 30: ±0.4
ANGLES: ±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

MATERIAL
材料

FINISH
仕上

DWN
T.WATANABE
24APR2009

CHK
I.IGARASHI
24APR2009

APVD
S.KAJINUMA
24APR2009

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics
Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

NAME
名称
1MM WIRE TO BOARD EXTERNAL CONNECTOR
RECEPTACLE 50 POSITIONS

SIZE
A3

CAGE CODE
00779



DRAWING NO
番号
C=2040800

RESTRICTED TO

SCALE
尺度 2:1

SHEET
1 of 3

REV
B



4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION APR ,2009.
COPYRIGHT 2009 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J				SEE SHEET 1	

D

D

C



C

B

B

A


A



Y-Y

35個トレイ
35PCS/TRAY

GENERAL TOLERANCE
一般公差
10 ≥ : ±1
30 ≥ > 10: ±1
100 ≥ > 30: ±1
ANGLES: ±5°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN		Tyco Electronics Corporation	
		CHK		Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位： 桁 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称	
		APVD		1MM WIRE TO BOARD EXTERNAL CONNECTOR	
		PRODUCT SPEC 製品規格		RECEPTACLE 50 POSITIONS	
		APPLICATION SPEC 取付適用規格			
		WEIGHT			
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		SIZE	CAGE CODE
				DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
				A300779	C=2040800
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度	SHEET
				NTS	3 of 3
					REV B