





NOTES:

Bemerkungen:


- 1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE IS AUTHORITATIVE
Maßgebend ist der deutsche Text
- 2 PACKAGING: BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND CORRUGATED SHIPPING BOX
Verpackung: Schuetftgut in Beutel und Versandkarton

3 SUPPLIER-MARK
Lieferanten Kennzeichnung





LOC	DIST	REVISONS			
		ÄNDERUNGEN		DATE	
PROJECT NR.:	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN
			BESCHREIBUNG		
			C TABLE SHEET 1 UPDATED		
			C1 TABLE SHEET 1 UPDATED		
	D		5- -4 AND 5- -5 VARIANT ADDED IN TABLE	28SEP2017	CR
			Obsolete PN 9-2141155-1/-2/-3/-4		



1:1



1:1









5-2141155-5	PROTEC. COVER 8MM HV,90 DEG Abdeckkappe 8mm HV, 90 Grad	13.4	35mm ² FCA Specific	PA6-(GF10+GB20)	3.37	DUSTY GREY / Staubgrau SIM./aehnL. RAL7037
5-2141155-4	PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad	10.6	16mm ² FCA Specific	PA6-(GF10+GB20)	3.33	DUSTY GREY / Staubgrau SIM./aehnL. RAL7037
5-2141155-1	PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad	16.2	50	PA6-(GF10+GB20)	3.3	DUSTY GREY / Staubgrau SIM./aehnL. RAL7037
0-2141155-5	PROTEC. COVER 8MM HV,90 DEG FOR HUBER & SUHNER CABLE Abdeckkappe 8mm HV, 90 Grad fuer HUBER & SUHNER Kabel	13.4	35mm ² HUBER & SUHNER	PA6-(GF10+GB20)	3.37	ORANGE SIM./aehnL. RAL2003
0-2141155-4	PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad	10.6	16	PA6-(GF10+GB20)	3.3	ORANGE SIM./aehnL. RAL2003
0-2141155-3	PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad	12.6	25	PA6-(GF10+GB20)	3.3	ORANGE SIM./aehnL. RAL2003
0-2141155-2	PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad	14.8	35	PA6-(GF10+GB20)	3.3	ORANGE SIM./aehnL. RAL2003
0-2141155-1	PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad	16.2	50	PA6-(GF10+GB20)	3.3	ORANGE SIM./aehnL. RAL2003
TE-PART-NO. TE-Teile-Nr.	DESCRIPTION Benennung	DIMENSION ØA Mass ØA	FOR/fuer WIRE SIZE [MM ²] ACCORDING SR216/LV216 Leitungsquerschnitt [mm ²]	MATERIAL	WEIGHT Gewicht [g]	SURFACE/COLOUR Oberflaeche/Farbe

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. TE-Teile-Nr.
4	PART OF 2 POS, 8MM HV, REC HSG, KIT, 90DEG, SEALED Komponente von 2 pol. gedichtetes KIT, 8mm HV, 90Grad	2282334 2177052
5	PART OF 3 POS, 8MM HV, REC HSG, KIT, 90°, SEALED Komponente von 3 pol. gedichtetes KIT, 8mm HV, 90°	2282335 2177062
6	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94268
7	APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez.	114-94052

0- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).				THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).			
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINE TOLERANZEN:		DWN W. Saenger		05JUN2012	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH/OBERFLAECHENFARBE SEE TABLE		CHK W. Balles		11JUN2012	
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC		±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1		APVD M. Eckel		15JUN2012	
WEIGHT GEWICHT		SEE TABLE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		6	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		7	
SCALE MASSSTAB		5:1		NAME		PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG Abdeckkappe 8mm HV, 90Grad	
SHEET BLATT		1		SIZE		A1	
REV D		2		CAGE CODE		00779	
				DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR.		0-2141155	
				RESTRICTED TO NUR FÜR			



NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. TE-Teile-Nr.
4	PART OF 2 POS. 8MM HV. REC HSG. KIT. 90DEG. SEALED Komponente von 2 pol. gedichtetes KIT. 8mm HV. 90Grad	2141160
5	PART OF 3 POS. 8MM HV. REC HSG. KIT. 90°, SEALED Komponente von 3 pol. gedichtetes KIT. 8mm HV. 90°	2141167
	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94268
	APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez.	114-94052

9-2141155-4	PROTEC. COVER 8MM HV.90DEG Abdeckkappe 8mm HV. 90Grad	10.6	16	PA6-(GF10+GB20)	3.3	ORANGE SIM./aehnL. RAL2003
9-2141155-3	PROTEC. COVER 8MM HV.90DEG Abdeckkappe 8mm HV. 90Grad	12.6	25	PA6-(GF10+GB20)	3.3	ORANGE SIM./aehnL. RAL2003
9-2141155-2	PROTEC. COVER 8MM HV.90DEG Abdeckkappe 8mm HV. 90Grad	14.8	35	PA6-(GF10+GB20)	3.3	ORANGE SIM./aehnL. RAL2003
9-2141155-1	PROTEC. COVER 8MM HV.90DEG Abdeckkappe 8mm HV. 90Grad	16.2	50	PA6-(GF10+GB20)	3.3	ORANGE SIM./aehnL. RAL2003
TE-PART-NO. TE-Teile-Nr.	DESCRIPTION Benennung	DIMENSION ØA Mass ØA	FOR/ fuer WIRE SIZE [MM²] ACCORDING SR216/LV216 Leitungsquerschnitt [mm²]	MATERIAL	WEIGHT Gewicht [g]	SURFACE/COLOUR Oberflaeche/Farbe

LOC	DIST	P	LTR	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-
PROJECT NR.							

NOTES:

Bemerkungen:

- ONLY THE GERMAN LANGUAGE IS AUTHORITATIVE
Maßgebend ist der deutsche Text
- PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Verpackung: Schuetftgut in Versandkarton

SUPPLIER-MARK
Lieferanten Kennzeichnung

OBSOLETE

9- -2 AS SHOWN
wie gezeichnet

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		DWN 15MAR2010 CHK W. Saenger U. Hoedinger APVD W. Balles 02JUN2010		NAME	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		PROTEC. COVER 8MM HV.90DEG Abdeckkappe 8mm HV. 90Grad	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANZEN UNLESS ANDERE ANGEWENDET [mm]		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	
MATERIAL SEE TABLE		WEIGHT GEWICHT SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG	
SIZE A1		CAGE CODE 00779		DRAWING NO. 2141155	
SCALE MASSSTAB 1:1		SHEET BLATT 2		OF VON 2	
REV D					