






rote Kennader auf b1
red edge at b1




mit aufgesetzter Drahtführung
(Anlieferungszustand)
wire guide loose mounted
(state at time of supply)




Drahtführung verpresst
wire guide pressed on



Verpackt in Tray - tray packaging
Verpackungseinheit 168 Stück - packaging unit 168



Einzelheit X
detail X



Information:		Tolerances		Federleiste mit Schneidklemmanschluß Bauform B, BA 6 mit Verriegelungsmechanismus (angespritzt)	
				IDC Female Connector Type B with Locking Latches (formed on), BA 6	
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation ERNI-Federleiste SMC-B, SKV 12-pol. Female SMC-B, SKV 12 contacts	
				C- 214345-E	
d	07.02.2017	TE Connectivity		I A3	
Index	Date				
		Class		SMCB	