

P/N 2236454-1
- CODE A -

1:1


P/N 2236454-2
- CODE B -

1:1

REVISONS				
ÄNDERUNGEN		DESCRIPTION		BESCHREIBUNG
P	LTR	DATE	DWN	APVD
B	ITEM 3, DISTANCE SLEEVE REPLACED	01AUG2018	RSC	CBU
C	HEADER PN REV CHANGED	26JUN2019	SK	TS
C1	UPDATED NOTE 5 AND VIEW	05JAN2024	VR	KPY
D	UPDATED KIT WITH NEW HOR HSG AND BUSH DESIGN	10JUL2024	JJH	KPY

- 1
- IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING
Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich
- 2
- SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES
TE DOESN'T COMPENSATE FOR FOLLOW-UP-COSTS DUE TO TECHNICAL CHANGES
Technische Änderungen vorbehalten
TE kommt nicht fuer Folgekosten durch Aenderungen auf
- 3
- ~~TE PART NUMBER HEADER ASSY~~
~~TE-Teilenummer Baugruppe Stiftwanne~~
- 4
- PACKING: TRAY
Verpackung: Tray
- 5
- AREA FOR MARKING OF PRODUCTION DATE
Bereich fuer Kennzeichnung mit Produktionsdatum
- 6
- AREA FOR MARKING OF GOOD PIECES
Bereich fuer Gutteilmarkierung
- 7
- THIS CONTACTAREA OF TABS SILVER PLATED
Kontaktbereich der Tabs versilbert

SPECIFICATIONS Spezifikationen	
MATING CONNECTOR: HV Connector HVA630-5p Gegenstecker: HV Stecker HVA630-5p	114-94114-1
INTERFACE DRAWING HVA630-5p Schnittstellenzeichnung HVA630-5p	114-94099
INTERFACE DRAWING, ADAPTER PLATE, HVA630-5p Ausfuehrungsvorschrift, Aufnahmeplatte, HVA630-5p	114-94279
PRODUCT-SPEC. Produktspezifikation	108-94235
APPLICATION-SPEC. MATING CONNECTOR Verarbeitungsspezifikation Gegenstecker	114-94114



P/N 2236454-1
AS SHOWN

B	HEADER, ASSY HV CONNECTOR HVA630-5p	66	2236454-2	A	2	TAB 1.2 x 0.6mm	CuSn	Sn over Ni / Ag over Ni	6
					5	TAB 6.3 x 0.8mm	CuSn	Sn over Ni / Ag over Ni	5
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ag over Ni	4
					4	COMPRESSION DELIMITER	STEEL Stahl	ZnNi	3
					1	AXIAL SEAL	SILIKON	NATUR	2
					1	HEADER, CODE B	PA66-GF25 FR	ORANGE	-
A	HEADER, ASSY HV CONNECTOR HVA630-5p	66	2236454-1	D	2	TAB 1.2 x 0.6mm	CuSn	Sn over Ni / Ag over Ni	6
					5	TAB 6.3 x 0.8mm	CuSn	Sn over Ni / Ag over Ni	5
					1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ag over Ni	4
					4	COMPRESSION DELIMITER	STEEL Stahl	ZnNi	3
					1	AXIAL SEAL	SILIKON	BLACK	2
					1	HEADER, CODE A	PA66-GF25 FR	ORANGE	1
COD.	DESCRIPTION ASSY	WEIGHT (g)	TE P/N (ORDER-NO.)	REV	QTY	DESCRIPTION - PART	MATERIAL	SURFACE/COLOR	ITEM Pos.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		DWN R. Schwan 13SEP2013		CHK F. Wittrock 16SEP2013		APVD A. Ketteler -		NAME HEADER ASSY, HV CONNECTOR, 5 POS Stiftwanne Baugruppe, HV-Stecker, 5polig HVA630-5p	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. SEE TABLE		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. TECHNICALS-NR. A100779	
MATERIAL SEE TABLE Siehe Tabelle		WEIGHT GEWICHT SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING		SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1 OF VON 1	
								REV D	