







P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	RELEASED	23FEB2017	Z.S	N.Y
	B	REVISED	29FEB2024	M.S	N.Y

NOTE:

1.NET WEIGHT : -1:7.70g
-2:7.91g

2. APPLICABLE WIRE: SEE TABLE 2.



SCALE 1:1

TABLE 1

1	-	CONTACT AREA TO HDR CONT:GOLD PLATING OTHER AREA:NICKEL PLATING HDRコンタクトとの接触領域:金めっき その他の領域:ニッケルめっき	COPPER ALLOY 銅合金	REC CONTACT 3Pos リセコンタクト 3極	5
1	1	-	HNBR,BLACK 水素化ニトリルゴム,黒	BUSH ブッシュ	4
1	1	-	POLYESTER RESIN, BLACK □□□□□□□□,□	SCREW HSG スクルーハウジング	3
1	1	-	POLYESTER RESIN, BLACK ポリエステル樹脂,黒	INNER HOUSING BRAKE インナーハウジングブレーキ	2
1	1	-	CASE:POLYESTER RESIN, BLACK LOCK SPRING:STAINLESS STEEL ケース:ポリエステル樹脂,黒 ロックスプリング:ステンレススチール	CASE ASSY ケースアッセンブリ	1
QTY		FINISH	MATERIAL	NAME	ITEM
-2	-1	PARTS LIST			

リセダブルコネクタ組立て後寸法(参考)

DIMENSION AFTER ASSEMBLY REC CONNECTOR(REF)

TABLE 2

0.13~0.33mm ² (AWG26-22)	Ø1.00-1.20mm	Ø6.80~7.50mm
WIRE SIZE 電線サイズ(AWG)	INSULATION DIAMETER 被覆外径	JACKET DIAMETER ジャケット外径

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Z.SHEN 23FEB2017	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK Y.OKADA 23FEB2017			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3 0-PLC ± 1-PLC ±0.5 2-PLC ±0.13 3-PLC ±0.013 4-PLC ±0.0001 ANGLES ±5°		APVD N.YAMASAKI 23FEB2017			
MATERIAL 材料 SEE TABLE 1		FINISH 仕上 SEE TABLE 1	PRODUCT SPEC 製品規格 108-140130,140311		NAME 名称 REC CONNECTOR RIGHT ANGLE KIT, MMC PUSH ON-B-F
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5335	WEIGHT 重量 SEE NOTE 1		SIZE 寸法 A3
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 2:1		SHEET 枚数 1 OF 1
			RESTRICTED TO 制限 -		REV 版 B