







P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	RELEASED	13MAY2019	T.G	N.Y
	B	REVISED	29FEB2024	M.S	N.Y

NOTE

1. NET WEIGHT: -1:10.10g
-2:11.00g

2. APPLICABLE WIRE: SEE TABLE 2



SCALE 1:1

TABLE 1

QTY	FINISH	MATERIAL	NAME	ITEM
1	CONTACT AREA TO HDR CONT:GOLD PLATING OTHER AREA:NICKEL PLATING. HDRコンタクトとの接触領域:金めっき それ以外の領域:ニッケルめっき	COPPER ALLOY 銅合金	REC CONTACT 4Pos. リセコンタクト4極	5
1	—	HNBR, BLACK 水素化ニトリルゴム, 黒	BUSH L ブッシュ L	4
1	—	POLYESTER RESIN, BLACK ポリエステル樹脂, 黒	SCREW HSG L スクリューハウジング L	3
1	—	POLYESTER RESIN, BLACK ポリエステル樹脂, 黒	INNER HOUSING POWER インナーハウジング パワー	2
1	—	CASE:POLYESTER RESIN, BLACK LOCK SPRING:STAINLESS STEEL ケース:ポリエステル樹脂, 黒 ロックスプリング:ステンレススチール	CASE ASSY L ケースアッセンブリ L	1


リセコネクタ組立て後寸法(参考)
DIMENSION AFTER ASSEMBLY REC CONNECTOR(REF)

TABLE 2

0.50~1.15mm ² (AWG26-22)	Ø1.85-2.65mm	Ø9.10~9.80mm
WIRE SIZE 電線サイズ(AWG)	INSULATION DIAMETER 被覆外径	JACKET DIAMETER ジャケット外径

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: mm



MATERIAL
材料
SEE TABLE 1

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差 ±0.3
0-PLC ±
1-PLC ±0.5
2-PLC ±0.13
3-PLC ±0.013
4-PLC ±0.0001
ANGLES ±5°

FINISH
仕上
SEE TABLE 1

DWN T.GOTO 13MAY2019

CHK N.YAMASAKI 13MAY2019

APVD N.YAMASAKI 13MAY2019

PRODUCT SPEC
製品規格
108-140119, 140310

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5540-1

WEIGHT
重量
SEE NOTE 1

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME
名称
REC CONNECTOR VERTICAL KIT,
MMC PUSH ON-P-F

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	-	C-2320297	-

SCALE
尺度
2:1

SHEET
1 OF 1

REV
B