






リセコネクタ組立て後寸法（参考）

DIMENSION AFTER ASSEMBLY REC CONNECTOR(REF)

TABLE 2

0.13~0.33mm ² (AWG26~22)	Ø 1.00-1.20mm	Ø 4.50~5.10mm
WIRE SIZE 電線サイズ(AWG)	INSULATION DIAMETER 被覆外径	JACKET DIAMETER ジャケット外径

NOTE

1. NET WEIGHT: -1:10.60g
-2:10.80g

2. APPLICABLE WIRE: SEE TABLE 2






TABLE I

I	-	CONTACT AREA TO HDR CONT:GOLD PLATING OTHER AREA:NICKEL PLATING HDRコンタクトとの接触領域：金めっき その他の領域：ニッケルめっき	COPPER ALLOY 銅合金	REC CONTACT 3Pos リセコンタクト 3極	5
I	I	-	HNBR, BLACK 水素化ニトリルゴム, 黒	BUSH S ブッシュ S	4
I	I	-	POLYESTER RESIN, BLACK ポリエステル樹脂, 黒	SCREW HSG S スクリューハウジング S	3
I	I	-	POLYESTER RESIN, BLACK ポリエステル樹脂, 黒	INNER HOUSING BRAKE インナー ハウジング ブレーキ	2
I	I	-	CASE:POLYESTER RESIN, BLACK LOCK SPRING:STAINLESS STEEL ケース：ポリエステル樹脂, 黒 ロックスプリング：ステンレススチール	CASE ASSY ケース アッセンブリ	1
QTY		FINISH	MATERIAL	NAME	ITEM
-2	-1	PARTS LIST			



SCALE 1:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	13MAY2019
-----	-----------

CHK	13MAY2019
-----	-----------

N. YAMASAKI	
APVD	13 MAY 2019

N. YAMASAKI

製品規格	109	140	30	1403	1
------	-----	-----	----	------	---

APPLICATION SPEC

取付適用規格
4-5335

WEIGHT	SEE NOTE 1
--------	------------

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
單位: 耗
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
— 股公美 ± 0.3

0 PLC	± 0.5
1 PLC	± 0.5
2 PLC	± 0.13
3 PLC	± 0.013
4 PLC	± 0.0001
ANGLES	$+5^\circ$

FINISH 仕上	SEE TABLE I
--------------	-------------

—

NAME	名称
------	----

REC CONNECTOR VERTICAL RIT,
MMC PUSH ON-B-F

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
------	-----------	------------

LA 3 - C-2320298

AS			LEVEL 99	
			SCALE	SHEET

尺度	2:1	SHEET	1
----	-----	-------	---



TE Connectivity