




CONNETTORE TIPO A (CON MOLLA DI RITEGNO ESTERNA)
CONNECTOR TYPE A (WITH EXTERNAL SPRING)

SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)




ASSE CONNETTORE
(CONNECTOR CENTER LINE)

ASSE CAVITA'
(CAVITY CENTER LINE)

TIP. CAVITA' PER TERMINALI AMP JPT P/N 929939-...
OPPURE 929937-... E RELATIVI GOMMINI
P/N 828904-1, 828905-1, 282536-1.
TAPPO CAVITA' P/N 828906-2
(TYP. CAV. FOR JPT CONT. P/N 929939-... A/O 929937-... AND REL.
SINGLE WIRE SEAL P/N 828904-1, 828905-1, 282536-1
CAVITY PLUG P/N 828906-2)

ROSSO (RED)	---	---				
GIALLO (YELLOW)	---	---				
MARRONE (BROWN)	282192-3	N	3	\\\\\\\\\\\\	ACCIAIO INOX (STAINLESS STEEL)	MOLLA (SPRING)
BLU (BLUE)	---					
VERDE (GREEN)	---		2	NATURALE (NATURAL)	GOMMA (RUBBER)	GUARNIZIONE (RUBBER GASKET)
NATURALE (NATURAL)	---					
GRIGIO (GREY)	282192-2	N	1	\\\\\\\\\\\\	PA 6.6	BLOCCETTO (HOUSING)
NERO (BLACK)	282192-1					
COLORE COLOR	NUMERO PART N°	ASSY REV.	N° (ITEM)	FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)

PASSO 5.0±0.15 TIP.
(PITCH 5.0±0.15 TYP.)



CUSTOMER DWG.
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED | RELEASE FOR PUBLICATION

TOLLERANZE, SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)

DIAM. ISOLANTE
(INS. DIA. RANGE)
1.5-3.0
(REDUCED INS. CABLE)

RANGO FILO
(WIRE RANGE)
0.5-2.5 mm²

SCALA
(SCALE)

± 0.3
ANGOLI
(ANGLES) ± 2°

TE TE Connectivity

N2	REVISED PER ECN-25-306247	AP	14FEB2025
N1	REVISED PER ECO-20-003216	VN	07MAY2020
N	ECR-14-003472	MP	24MAR14
M2	REVISED PER ECO-11-005033	RK	5APR11
REV. (REV.)	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. (DR)	DATA (DATE)

DESCRIZIONE
(DESCRIPTION)
4 W. SPLASH PROOF CONN. ASS'Y
with SECONDARY LOCK

LOC. SIZE NUMERO
(DWG NO)
I A3 C-282192
REV. N2
FOGLIO
(SHEET)
D1
(COP)
2

DISTRIBUZIONE
(PRINT DIST.)


ASSE CAVITA'
(CAVITY CENTER LINE)

ASSE CONNETTORE
(CONNECTOR CENTER LINE)


SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)




DETT. TAB - SCALA 5:1
(TAB DETAIL)



FORMA ALTERNATIVA PERMESSA CON RAGGIO
(ALLOWED ALTERNATIVE PROFILE WITH RADIUS)

- 1 QUOTE APPLICABILI PER SFORMATURA PEZZO
(DRAFT PERMITTED TO FACILITATE REMOVAL OF PART FROM THE MOULD)
- 2 MATERIALE LINGUETTE: LEGA DI RAME STAGNATA, ES. OTTONE STAGNATO.
(TAB CONTACT MATERIAL: TIN PLATED COPPER ALLOY. E.G. BRASS TIN PLATED)
- 3 MATERIALE BLOCCHETTO: TERMOPLASTICO CARICATO FIBRA VETRO.
(HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, GLASS FIBER FILLED)



VISTA DA "B"
(VIEW FROM "B")

FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)		MATERIALE (MATERIAL)		NUMERO (PART NUMBER)	
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED				RELEASE FOR PUBLICATION	
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)		RANGO FILO (WIRE RANGE)	
± 0.3		---		---	
ANGOLI (ANGLES)		---		SCALA (SCALE)	
± 2°		---		---	
DIS. (DR.)		DESCRIZIONE (DESCRIPTION)			
CONT. (CHK)		4 POS. SPLASH PROOF CONN. ASS'Y with SECONDARY LOCK			
LOC.		SIZE		NUMERO (DWG NO)	
---		A3		C-282192	
REV.		REVISIONI (REVISION RECORD)		REV.	
---		---		N2	
DIS. DATA (DR. DATE)		APP. DATA (CHK. DATE)		Foglio (SHEET)	
---		---		2 DI 2 (2 OF 2)	