



CONNETTORE TIPO A (CON MOLLA DI RITEGNO ESTERNA)
CONNECTOR TYPE B (WITH INTERNAL SPRING)

SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)





DETT. LINGUETTA TAB-SCALA 5:1-
(TAB DETAIL)

FORMA ALTERNATIVA PERMESSA CON RAGGIO
(ALLOWED ALTERNATIVE PROFILE WITH RADIUS)

- 1 QUOTE APPLICABILI PER SFORMATURA PEZZO
(DRAFT PERMITTED TO FACILITATE REMOVAL OF PART FROM THE MOULD)
- 2 MATERIALE LINGUETTE: LEGA DI RAME STAGNATA, ES. OTTONE STAGNATO.
(TAB CONTACT MATERIAL: TIN PLATED COPPER ALLOY. E.G. BRASS TIN PLATED)
- 3 MATERIALE BLOCCHETTO: TERMOPLASTICO CARICATO FIBRA VETRO.
(HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, GLASS FIBER FILLED)

SU TUTTO IL PERIMETRO
(CALL AROUND)

DETTAGLIO 'X'
(DETAIL 'X')

R SFERICO
(SPHERIC R.)

FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)		MATERIALE (MATERIAL)		NUMERO (PART NUMBER)	
		CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
		THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19	
		© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING			
		TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	
				RANGO FILO (WIRE RANGE)	
				SCALA (SCALE)	
		± 0.3			
		ANGOLI (ANGLES)		TE Connectivity	
		± 2°			
		DIS. (DR.)		DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	
		CONT. (CHK)		3 POS. SPLASH PROOF CONN. ASS'Y with SECONDARY LOCK	
		APP. (APP.)		LOC. SIZE NUMERO (DWG NO)	
		SEE SHEET 1 OF 2		I A3 C-282729	
REV. (REV. LTR.)		REVISIONI (REVISION RECORD)		REV. E3	
		DIS. DATA (DR. DATE)		FOGLIO (SHEET) 2 OF 2	