




- △1 ポストの長さは、表 1を参照のこと。
- 2 本製品は必ず、弊社のイジェクタとセットで使用のこと。
- 3 ネジ締めは、リフローはんだ付けの後に行うこと。
- 4 推奨ネジ締めトルク：0.15～0.2N・m（1.5～2kgf・cm）
- 5 適応PCカード：PCMCIA準拠のPCカード
- 6 取り付け適合イジェクター：1565584-1
- 7 ネジの締め付け時のナット押し付け力：14.7N(1.5kgf)以下
- △1 POST LENGTH ARE SHOWN TABLE 1.
- 2 SHALL BE USE ALTOGETHER THE HEADER AND AMP'S EJECTOR.
- 3 TIGHTEN A SCREW AFTER REFLOW SOLDERING.
- 4 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 0.15～0.2N・m（1.5～2kgf・cm）
- 5 APPLIED CARD:PCMCIA ATTRIBUTE PC CARD.
- 6 EJECTOR TO BE SET: 1565584-1
- 7 THE AXIAL FORCE TO NUTS WHEN MOUNTING CARDBUS: 14.7N(1.5kgf) MAX

POST LENGTH	5	3.5	4.25
回路番号 CIRCUIT NO.	1,17,34,35,51,68	36,67	その他 OTHERS

△1 表 1

-1: AS SHOWN

QTY	NAME	ITEM
2	GROUND CONTACT	⑤
1	GROUND PLATE	④
1	ARM BAR	③
68	CONTACT	②
1	HOUSING	①

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.TSUZAKI 13JAN06	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
CHK T.FUTATSUGI 17JAN06		APVD Y.YAMAMOTO 17JAN06	NAME 名称	
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78193	SINGLE SLOT CARDBUS HEADER ASSY TOP MOUNT TYPE , LEFT BUTTON WITHOUT NUT	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APPLICATION SPEC 取付適用規格 411-5942	RESTRICTED TO	
MATERIAL 材料		WEIGHT 5.3g	SIZE A3	CAGE CODE 00779
FINISH 仕上		DRAWING NO 番号 C-6565583		
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 1:1		SHEET 1 OF 2
		REV A		

