


DIBUJADO EN PROYECCIONES


AMERICANAS
EUROPEAS

TOLERANCIA GENERAL ±0,2




0,25
[009]

Para Horquilla de 0,5 mm.
For spade tongue of 0,5mm. thk.



SECTION C-C




BAJO PETICION HASTA AGUERO DE 35 MAX.
UPON REQUESTED UNTIL 35 max. HOLE DIA

SECCION B-B
SECTION B-B

SECCION A-A
SECTION A-A

NOTE:

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



DIAMETRO DEL AGUERO Y DISTANCIA ENTRE ELLOS DE LA CARTA DE CIRCUITO IMPRESO

RECOMENDED HOLE DIAMETER & PC BOARD MIN. CLERANCE BETWEEN HOLES

△ OBSOLETE	735135-4	LATON	ESTAÑADO BRILLANTE
OBS.	735135-3	LATON	NIQUELADO
	735135-2	LATON	ESTAÑADO
OBS.	735135-1	LATON	
	N.º ORDEN	MATERIAL	ACABADO

PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA

NUMERO 735135

DES. J. LAZARO 22-3-73	FECHA 22-3-73	© 1973 POR AMP - ESPAÑOLA S. A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES		AMP - ESPAÑOLA S. A. BARCELONA ESPAÑA	
COM. A. Forisot 27-3-73	FECHA 27-3-73	BAMA NILO	BAMA AISLANTE		PRIMER USO
DE.	FECHA	ESCALA 4:1	LDC AL	B N.º 735135	REV L1
APR.	FECHA 4/5/93	NOMBRE RECEPTACULO PARA TERMINAL HORQUILLA			DOUBLE RECEPTACLE FOR SPADE TONGUE

PRINT AL 2